


Razpršilno odbojni senzor

OSN-FBOA/T

Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos



- 1 potenciometer občutljivost
sprejemnik v zgornji optiki
oddajnik v spodnji optiki

Značilnosti izdelka

Vrsta svetlobe	infrardeče
Ohišje	kvadrasto

Območje uporabe

Posebna značilnost	bližinska tipala
Princip delovanja	Razpršilno odbojni senzor

Električni podatki

Obratovalna napetost	[V]	20...250 AC/DC
Zaščitni razred		II
Vrsta svetlobe		infrardeče
Valovna dolžina	[nm]	880

Izhodi

Funkcija izhoda		nastavitev svetleje/temneje; (možnost parametriranja)
Maks. padec napetosti preklopnega izhoda DC	[V]	10,5
Maks. padec napetosti preklopnega izhoda AC	[V]	10,5
Minimalni obremenilni tok	[mA]	15
Maks. uhajavi tok	[mA]	6
Stopnja trajnega toka preklopnega izhoda AC	[mA]	250; (350 (...50 °C))
Stopnja trajnega toka preklopnega izhoda DC	[mA]	250; (350 (...50 °C))
Stopnja kratkotrajnega toka preklopnega izhoda	[mA]	2200; (10 ms / 0,5 Hz)



Razpršilno odbojni senzor

OSN-FBOA/T

Preklopna frekvenca AC	[Hz]	25
Preklopna frekvenca DC	[Hz]	25
Zaščita pred kratkim stikom		ne
Zaščita pred preobremenitvijo		ne
Funkcija časa	[s]	0,01...5

Območje zaznavanja

Doseg tipala	[mm]	< 220; (beli papir 200 x 200 mm)
Bližinska tipala		da

Pogoji okolja

Temperatura okolice	[°C]	-25...80
Zaščita		IP 65

Dovoljenja/preverjanja

EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	razred B

Mehanski podatki

Ohišje		kvadrasto
Mere	[mm]	80 x 28 x 95
Materiali		PPO spremenjeno
Material optike		steklo

Prikazi/upravljalni elementi

Prikaz	stikalno stanje	1 x LED, rumeno
--------	-----------------	-----------------

Pribor

V sklopu dobave		Pritrdilni kotnik
		izvijač

Opombe

Embalažna enota		1 Kosov
-----------------	--	---------

Električni priključek

terminali: ...1,5 mm²; Kabelski tulec: Ø 7...13 mm

Priključek

