


Reflektorska svetlobna zapora

OSR-FPKG



Značilnosti izdelka

Vrsta svetlobe	infrardeče
Ohišje	kvadrasto

Območje uporabe

Princip delovanja	Reflektorska svetlobna zapora
-------------------	-------------------------------

Električni podatki

Obratovalna napetost [V]	10...55 DC
Poraba toka [mA]	30; ((24 V))
Zaščitni razred	II
Zaščita pred obratno polarnostjo	da
Vrsta svetlobe	infrardeče
Valovna dolžina [nm]	950

Izhodi

Električna izvedba	PNP
Funkcija izhoda	nastavitev svetleje/temneje; (programirljivo)
Maks. padec napetosti preklopnega izhoda DC [V]	2,5
Stopnja trajnega toka preklopnega izhoda DC [mA]	250
Preklopna frekvenca DC [Hz]	100
Zaščita pred kratkim stikom	da



Reflektorska svetlobna zapora

OSR-FPKG

Vrsta zaščite pred kratkim stikom	impulzno	
Zaščita pred preobremenitvijo	da	
Območje zaznavanja		
Doseg na prizmatični reflektor [m]	10; (Prizmatični reflektor Ø 80 E20005)	
Prilagodljivi razpon	da	
Pogoji okolja		
Temperatura okolice [°C]	-25...80	
Zaščita	IP 65	
Dovoljenja/preverjanja		
EMC	EN 60947-5-2	
MTTF [Let]	632	
Mehanski podatki		
Teža [g]	275	
Ohišje	kvadrasto	
Mere [mm]	80 x 28 x 95	
Materiali	PPO spremenjeno	
Material optike	steklo	
Poravnava optike	stranska optika	
Prikazi/upravljalni elementi		
Prikaz	stikalno stanje	1 x LED, rumeno
Pribor		
V sklopu dobave	Pritrdilni kotnik: 1, E20210	
	izvijač	
Opombe		
Embalažna enota	1 Kosov	
Električni priključek		
terminali: ...1,5 mm²; Kabelska uvodnica: M20 X 1,5		
Priključek		

