


## Reflektorska svetlobna zapora

OSR-FNKG

Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos

Alternativni izdelki: OA5104

Pri izboru alternativnega izdelka in pribora upoštevajte morebitno odstopanje tehničnih podatkov!



- 1 Potenciometer programske ure  
2 potenciometer občutljivost  
sprejemnik v zgornji optiki  
oddajnik v spodnji optiki

## Značilnosti izdelka

|                |            |
|----------------|------------|
| Vrsta svetlobe | infrardeče |
| Ohišje         | kvadrasto  |

## Območje uporabe

|                   |                               |
|-------------------|-------------------------------|
| Princip delovanja | Reflektorska svetlobna zapora |
|-------------------|-------------------------------|

## Električni podatki

|                                  |              |
|----------------------------------|--------------|
| Obratovalna napetost [V]         | 10...55 DC   |
| Poraba toka [mA]                 | 30; ((24 V)) |
| Zaščitni razred                  | II           |
| Zaščita pred obratno polarnostjo | da           |
| Vrsta svetlobe                   | infrardeče   |
| Valovna dolžina [nm]             | 950          |

## Izhodi

|                                                  |                                                       |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Električna izvedba                               | NPN                                                   |
| Funkcija izhoda                                  | nastavitev svetleje/temneje; (možnost parametriranja) |
| Maks. padec napetosti preklopnega izhoda DC [V]  | 2,5                                                   |
| Stopnja trajnega toka preklopnega izhoda DC [mA] | 250                                                   |
| Preklopna frekvenca DC [Hz]                      | 100                                                   |



## Reflektorska svetlobna zapora

OSR-FNKG

|                                   |          |
|-----------------------------------|----------|
| Zaščita pred kratkim stikom       | da       |
| Vrsta zaščite pred kratkim stikom | impulzno |
| Zaščita pred preobremenitvijo     | da       |

## Območje zaznavanja

|                      |                                           |
|----------------------|-------------------------------------------|
| Doseg [m]            | < 10; (Prizmatični reflektor Ø 80 E20005) |
| Prilagodljivi razpon | da                                        |

## Pogoji okolja

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| Temperatura okolice [°C] | -25...80 |
| Zaščita                  | IP 65    |

## Dovoljenja/preverjanja

|     |              |
|-----|--------------|
| EMC | EN 60947-5-2 |
|-----|--------------|

## Mehanski podatki

|                 |                 |
|-----------------|-----------------|
| Ohišje          | kvadrasto       |
| Mere [mm]       | 80 x 28 x 95    |
| Materiali       | PPO spremenjeno |
| Material optike | steklo          |

## Prikazi/upravljalni elementi

|        |                 |                 |
|--------|-----------------|-----------------|
| Prikaz | stikalno stanje | 1 x LED, rumeno |
|--------|-----------------|-----------------|

## Pribor

|                 |                              |
|-----------------|------------------------------|
| V sklopu dobave | Pritrdilni kotnik<br>izvijač |
|-----------------|------------------------------|

## Opombe

|                 |         |
|-----------------|---------|
| Embalažna enota | 1 Kosov |
|-----------------|---------|

## Električni priključek

terminali: ...1,5 mm<sup>2</sup>; Kabelski tulec: Ø 7...13 mm

## Priključek

