


Infrardeči temperaturni senzor

OWF-5000-ABOA

Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos

Alternativni izdelki: TW7011 + E35061 + E35065

Pri izboru alternativnega izdelka in pribora upoštevajte morebitno odstopanje tehničnih podatkov!



Značilnosti izdelka

Ohišje

cilindrično

Električni podatki

Obratovalna napetost

[V]

20...250 AC/DC

Odpornost na napačno polarnost

ne

Izhodi

Maks. padec napetosti preklopnega izhoda DC

[V]

10,5

Maks. padec napetosti preklopnega izhoda AC

[V]

10,5

Minimalni obremenilni tok

[mA]

15

Maks. uhajavi tok

[mA]

7

Stopnja trajnega toka preklopnega izhoda AC

[mA]

200; (250 (...50 °C))

Stopnja trajnega toka preklopnega izhoda DC

[mA]

50



Infrardeči temperaturni senzor

OWF-5000-ABOA

Stopnja kratkotrajnega toka preklopnega izhoda [mA]	1500; (10 ms / 0,5 Hz)
Preklopna frekvenca AC [Hz]	20
Preklopna frekvenca DC [Hz]	25
Dokaz kratkega stika	ne
Zaščita pred preobremenitvijo	ne

Območje zaznavanja

Območje zaznavanja histereze [%]	1...15
----------------------------------	--------

Pogoji okolja

Temperatura okolice [°C]	-20...60
Zaščita	IP 65

Dovoljenja/preverjanja

EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	razred B

Mehanski podatki

Ohišje	cilindrično
Mere [mm]	Ø 58 / L = 129
Materiali	ohišje: medenina prevlečeno z belim bronom
Material optike	steklo

Prikazi/upravljalni elementi

Prikaz	stikalno stanje	1 x LED, rumeno
--------	-----------------	-----------------

Pribor

V sklopu dobave	Optični vodnik z aluminijско spiralno cevjo
-----------------	---

Opombe

Opombe	Priporočilo: Po kratkem stiku preverite, ali naprava varno deluje.
Embalážna enota	1 Kosov

Električni priključek

Spojnik: 1 x 7/8"






Infrardeči temperaturni senzor

OWF-5000-ABOA

Priključek



Napotek : miniaturna varovalka skladno z IEC60127-2 list 1 $\leq$ 2 A hitro ukrepanje