


OWF-9000-ABOA

Alternativni izdelki: TW7011 + E35061 + E35065

Pri izboru alternativnega izdelka in pribora upoštevajte morebitno odstopanje tehničnih podatkov!



Ohišje	cilindrično
--------	-------------

Obratovalna napetost	[V]	20...250 AC/DC
----------------------	-----	----------------

Odpornost na napačno polarnost	ne
--------------------------------	----

Maks. padec napetosti	[V]	10.5
-----------------------	-----	------

preklopnega izhoda DC		10,5
Maks. padec napetosti preklopnega izhoda AC	[V]	10,5
Minimalni obremenilni tok	[mA]	15
Maks. uhajavi tok	[mA]	7
Stopnja trajnega toka preklopnega izhoda AC	[mA]	200; (250 (...50 °C))
Stopnja trajnega toka preklopnega izhoda DC	[mA]	50



Infrardeči temperaturni senzor

OWF-9000-ABOA

Stopnja kratkotrajnega toka preklopnega izhoda [mA]	1500; (10 ms / 0,5 Hz)
Preklopna frekvenca AC [Hz]	20
Preklopna frekvenca DC [Hz]	25
Dokaz kratkega stika	ne
Zaščita pred preobremenitvijo	ne

Območje zaznavanja

Območje zaznavanja histereze [%]	1...15
----------------------------------	--------

Pogoji okolja

Temperatura okolice [°C]	-20...60
Zaščita	IP 65

Dovoljenja/preverjanja

EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	razred B

Mehanski podatki

Ohišje	cilindrično
Mere [mm]	Ø 58 / L = 129
Materiali	ohišje: medenina prevlečeno z belim bronom
Material optike	steklo

Prikazi/upravljalni elementi

Prikaz	stikalno stanje	1 x LED, rumeno
--------	-----------------	-----------------

Pribor


V sklopu dobave	Optični vodnik z aluminijско spiralno cevjo
-----------------	---

Opombe

Opombe	Priporočilo: Po kratkem stiku preverite, ali naprava varno deluje.
Embalážna enota	1 Kosov

Električni priključek

Spojnik: 1 x 7/8"





Infrardeči temperaturni senzor

OWF-9000-ABOA

Priključek



Napotek : miniaturna varovalka skladno z IEC60127-2 list 1 $\leq$ 2 A hitro ukrepanje