


## Infrardeči temperaturni senzor

OWL-3506-ABOA

Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos

Alternativni izdelki: TW7001 + E35065

Pri izboru alternativnega izdelka in pribora upoštevajte morebitno odstopanje tehničnih podatkov!



## Značilnosti izdelka

Ohišje

cilindrično

## Električni podatki

Obratovalna napetost

[V]

20...250 AC/DC

Odpornost na napačno polarnost

ne

## Izhodi

Maks. padec napetosti preklopnega izhoda DC

[V]

10,5

Maks. padec napetosti preklopnega izhoda AC

[V]

10,5

Minimalni obremenilni tok

[mA]

15

Maks. uhajavi tok

[mA]

7

Stopnja trajnega toka preklopnega izhoda AC

[mA]

200; (250 (...50 °C))

Stopnja trajnega toka preklopnega izhoda DC

[mA]

50

Stopnja kratkotrajnega toka preklopnega izhoda

[mA]

1500; (10 ms / 0,5 Hz)

Preklopna frekvenca AC

[Hz]

20

Preklopna frekvenca DC

[Hz]

25

Dokaz kratkega stika

ne

Zaščita pred preobremenitvijo

ne



## Infrardeči temperaturni senzor


OWL-3506-ABOA

| Območje zaznavanja           |                                                                    |                                            |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Območje zaznavanja histereze | [%]                                                                | 1...15                                     |
| Pogoji okolja                |                                                                    |                                            |
| Temperatura okolice          | [°C]                                                               | -20...60                                   |
| Zaščita                      |                                                                    | IP 65                                      |
| Dovoljenja/preverjanja       |                                                                    |                                            |
| EMC                          | EN 60947-5-2                                                       |                                            |
|                              | EN 55011                                                           | razred B                                   |
| Mehanski podatki             |                                                                    |                                            |
| Ohišje                       |                                                                    | cilindrično                                |
| Mere                         | [mm]                                                               | Ø 58 / L = 200                             |
| Materiali                    |                                                                    | ohišje: medenina prevlečeno z belim bronom |
| Material optike              |                                                                    | steklo                                     |
| Prikazi/upravljalni elementi |                                                                    |                                            |
| Prikaz                       | stikalno stanje                                                    | 1 x LED, rumeno                            |
| Opombe                       |                                                                    |                                            |
| Opombe                       | Priporočilo: Po kratkem stiku preverite, ali naprava varno deluje. |                                            |
| Embalažna enota              |                                                                    | 1 Kosov                                    |
| Električni priključek        |                                                                    |                                            |

Spojnik: 1 x 7/8"



## Priključek



Napotek : miniurna varovalka skladno z IEC60127-2 list 1 ≤ 2 A hitro ukrepanje