


Infrardeči temperaturni senzor

OWL-7506-ABOA

stara serija izdelkov

Alternativni izdelki: TW7001 + E35065

Pri izboru alternativnega izdelka in pribora upoštevajte morebitno odstopanje tehničnih podatkov!



Značilnosti izdelka

Ohišje

cilindrično

Električni podatki

Obratovalna napetost

[V]

20...250 AC/DC

Odpornost na napačno polarnost

ne

Izhodi

Maks. padec napetosti preklopnega izhoda DC

[V]

10,5

Maks. padec napetosti preklopnega izhoda AC

[V]

10,5

Minimalni obremenilni tok

[mA]

15

Maks. uhajavi tok

[mA]

7

Stopnja trajnega toka preklopnega izhoda AC

[mA]

200; (250 (...50 °C))

Stopnja trajnega toka preklopnega izhoda DC

[mA]

50

Stopnja kratkotrajnega toka preklopnega izhoda

[mA]

1500; (10 ms / 0,5 Hz)

Preklopna frekvenca AC

[Hz]

20

Preklopna frekvenca DC

[Hz]

25

Dokaz kratkega stika

ne

Zaščita pred preobremenitvijo

ne




Infrardeči temperaturni senzor


OWL-7506-ABOA

Območje zaznavanja		
Območje zaznavanja histereze	[%]	1...15
Pogoji okolja		
Temperatura okolice	[°C]	-20...60
Zaščita		IP 65
Dovoljenja/preverjanja		
EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	razred B
Mehanski podatki		
Ohišje		cilindrično
Mere	[mm]	Ø 58 / L = 200
Materiali		ohišje: medenina prevlečeno z belim bronom
Material optike		steklo
Prikazi/upravljalni elementi		
Prikaz	stikalno stanje	1 x LED, rumeno
Opombe		
Opombe	Priporočilo: Po kratkem stiku preverite, ali naprava varno deluje.	
Napotki	stara serija izdelkov	
Embalažna enota	1 Kosov	
Električni priključek		

Spojnik: 1 x 7/8"



Priključek



Napotek : miniaturna varovalka skladno z IEC60127-2 list 1 ≤ 2 A hitro ukrepanje