

Reflektorska svetlobna zapora

OSR-FPKG/T

Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos

Alternativni izdelki: OS5016

Pri izboru alternativnega izdelka in pribora upoštevajte morebitno odstopanje tehničnih podatkov!



- 1 Potenciometer programske ure
2 potenciometer občutljivost
sprejemnik v zgornji optiki
oddajnik v spodnji optiki

Značilnosti izdelka

Vrsta svetlobe	infrardeče
Ohišje	kvadrasto

Območje uporabe

Princip delovanja	Reflektorska svetlobna zapora
-------------------	-------------------------------

Električni podatki

Obratovalna napetost	[V]	10...55 DC
Poraba toka	[mA]	30; ((24 V))
Zaščitni razred		II
Zaščita pred obratno polarnostjo		da
Vrsta svetlobe		infrardeče
Valovna dolžina	[nm]	950

Izhodi

Električna izvedba		PNP
Funkcija izhoda		nastavitev svetleje/temneje; (možnost parametriranja)
Maks. padec napetosti preklopnega izhoda DC	[V]	2,5
Stopnja trajnega toka preklopnega izhoda DC	[mA]	250
Preklopna frekvenca DC	[Hz]	100



Reflektorska svetlobna zapora

OSR-FPKG/T

Zaščita pred kratkim stikom	da
Vrsta zaščite pred kratkim stikom	impulzno
Zaščita pred preobremenitvijo	da
Funkcija časa [s]	0,01...5

Območje zaznavanja

Doseg [m]	< 10; (Prizmatični reflektor Ø 80 E20005)
Prilagodljivi razpon	da

Pogoji okolja

Temperatura okolice [°C]	-25...80
Zaščita	IP 65

Dovoljenja/preverjanja

EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	razred B

Mehanski podatki

Teža [g]	0,276
Ohišje	kvadrato
Mere [mm]	80 x 28 x 95
Materiali	PPO spremenjeno
Material optike	steklo

Prikazi/upravljalni elementi

Prikaz	stikalno stanje	1 x LED, rumeno
--------	-----------------	-----------------

Pribor

V sklopu dobave	Pritrdilni kotnik: 1, E20210
	izvijač

Opombe

Embalážna enota	1 Kosov
-----------------	---------

Električni priključek

terminali: ...1,5 mm²; Kabelska uvodnica: M20 X 1,5

Priključek

