


Reflektorska svetlobna zapora

OSR-FNKG/T

Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos



- 1 Potenciometer programske ure
2 potenciometer občutljivost
sprejemnik v zgornji optiki
oddajnik v spodnji optiki

Značilnosti izdelka

Vrsta svetlobe

infrardeče

Ohišje

kvadrasto

Območje uporabe

Princip delovanja

Reflektorska svetlobna zapora

Električni podatki

Obratovalna napetost [V]

10...55 DC

Poraba toka [mA]

30; ((24 V))

Zaščitni razred

II

Zaščita pred obratno polarnostjo

da

Vrsta svetlobe

infrardeče

Valovna dolžina [nm]

950

Izhodi

Električna izvedba

NPN

Funkcija izhoda

nastavitev svetleje/temneje; (možnost parametriranja)

Maks. padec napetosti preklopnega izhoda DC [V]

2,5

Stopnja trajnega toka preklopnega izhoda DC [mA]

250

Preklopna frekvenca DC [Hz]

40

Zaščita pred kratkim stikom

da

Vrsta zaščite pred kratkim stikom

impulzno



Reflektorska svetlobna zapora

OSR-FNKG/T

Zaščita pred preobremenitvijo	da
Funkcija časa [s]	0,01...5

Območje zaznavanja

Doseg [m]	< 10; (Prizmatični reflektor Ø 80 E20005)
Prilagodljivi razpon	da

Pogoji okolja

Temperatura okolice [°C]	-25...80
Zaščita	IP 65

Dovoljenja/preverjanja

EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	razred B

Mehanski podatki

Ohišje	kvadrasto
Mere [mm]	80 x 28 x 95
Materiali	PPO spremenjeno
Material optike	steklo

Prikazi/upravljalni elementi

Prikaz	stikalno stanje	1 x LED, rumeno
--------	-----------------	-----------------

Pribor

V sklopu dobave	Pritrilni kotnik izvijač
-----------------	-----------------------------

Opombe

Embalažna enota	1 Kosov
-----------------	---------

Električni priključek

terminali: ...1,5 mm²

Priključek

