




Razpršilno odbojni senzor

OWT-FPKG/0,1M/US

Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos

Alternativni izdelki: OJ5060

Pri izboru alternativnega izdelka in pribora upoštevajte morebitno odstopanje tehničnih podatkov!



oddajnik v spodnji optiki

Značilnosti izdelka

Vrsta svetlobe	rdeča lučka
Ohišje	kvadrasto

Območje uporabe

Princip delovanja	Razpršilno odbojni senzor
-------------------	---------------------------

Električni podatki

Obratovalna napetost [V]	10...36 DC
Poraba toka [mA]	35; ((36 V))
Zaščita pred obratno polarnostjo	da
Vrsta svetlobe	rdeča lučka
Valovna dolžina [nm]	660

Izhodi

Električna izvedba	PNP
Funkcija izhoda	nastavitev svetleje/temneje; (možnost parametriranja)
Maks. padec napetosti preklopnega izhoda DC [V]	2,5
Stopnja trajnega toka preklopnega izhoda DC [mA]	200
Preklopna frekvenca DC [Hz]	250
Zaščita pred kratkim stikom	da
Vrsta zaščite pred kratkim stikom	impulzno



Razpršilno odbojni senzor

OWT-FPKG/0,1M/US

Zaščita pred preobremenitvijo	da
-------------------------------	----

Območje zaznavanja

Doseg tipala [mm]	1...150
Maks. premer svetlobne točke [mm]	15
Mere svetlobne točke se nanašajo na	pri maksimalnem dosegu tipala

Pogoji okolja

Temperatura okolice [°C]	-25...60
Zaščita	IP 67

Dovoljenja/preverjanja

EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	razred B

Mehanski podatki

Ohišje	kvadrasto
Mere [mm]	36 x 60 x 10
Materiali	ABS ojačeno s steklenimi vlakni
Material optike	PMMA

Prikazi/upravljalni elementi

Prikaz	stikalno stanje	1 x LED, rumeno
	obratovanje	1 x LED, zeleno
	funkcija	1 x LED, rdeče

Opombe

Embalažna enota	1 Kosov
-----------------	---------

Električni priključek

Kabel: 0,1 m, PVC



Spojnik: 1 x M12; kodiranje: A



Razpršilno odbojni senzor

OWT-FPKG/0,1M/US

Priključek



diagrami in grafikoni

graf normiranega dobitka

