


Infrardeči temperaturni senzor

OWF-9000-BPKG

Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos

Alternativni izdelki: TW7011 + E35061 + E35065

Pri izboru alternativnega izdelka in pribora upoštevajte morebitno odstopanje tehničnih podatkov!



Značilnosti izdelka

Ohišje	cilindrično
--------	-------------

Električni podatki

Obratovalna napetost [V]	10...55 DC
Poraba toka [mA]	< 20
Zaščitni razred	II
Zaščita pred obratno polarnostjo	da

Izhodi

Električna izvedba	PNP
Maks. padec napetosti preklopnega izhoda DC [V]	2,5
Stopnja trajnega toka preklopnega izhoda DC [mA]	400
Preklopna frekvenca DC [Hz]	1000
Zaščita pred kratkim stikom	da



Infrardeči temperaturni senzor

OWF-9000-BPKG

Vrsta zaščite pred kratkim stikom	impulzno
Zaščita pred preobremenitvijo	da

Območje zaznavanja

Območje zaznavanja histereze	[%]	1...15
------------------------------	-----	--------

Pogoji okolja

Temperatura okolice	[°C]	-20...60
Zaščita		IP 65

Dovoljenja/preverjanja

EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	razred B

Mehanski podatki

Ohišje		cilindrično
Mere	[mm]	Ø 58 / L = 129
Materiali		ohišje: medenina prevlečeno z belim bronom
Material optike		steklo

Prikazi/upravljalni elementi

Prikaz	stikalno stanje	1 x LED, rumeno
--------	-----------------	-----------------

Pribor

V sklopu dobave	Optični vodnik z aluminjsko spiralno cevjo
-----------------	--

Opombe

Embalážna enota	1 Kosov
-----------------	---------

Električni priključek

Spojnik: 1 x 7/8"



Priključek

