




Infrardeči temperaturni senzor

OWL-7506-ANKG

Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos



Značilnosti izdelka

Ohišje

cilindrično

Električni podatki

Obratovalna napetost [V]

10...55 DC

Poraba toka [mA]

< 20

Zaščitni razred

II

Zaščita pred obratno polarnostjo

da

Izhodi

Električna izvedba

NPN

Maks. padec napetosti preklopnega izhoda DC [V]

2,5

Stopnja trajnega toka preklopnega izhoda DC [mA]

400

Preklopna frekvenca DC [Hz]

300

Zaščita pred kratkim stikom

da

Vrsta zaščite pred kratkim stikom

impulzno

Zaščita pred preobremenitvijo

da

Območje zaznavanja

Območje zaznavanja histereze [%]

1...15

Pogoji okolja

Temperatura okolice [°C]

-20...60

Zaščita

IP 65

Dovoljenja/preverjanja

EMC

EN 60947-5-2

EN 55011

razred B



Infrardeči temperaturni senzor

OWL-7506-ANKG

Mehanski podatki

Ohišje	cilindrično
Mere [mm]	Ø 58 / L = 200
Materiali	ohišje: medenina prevlečeno z belim bronom
Material optike	steklo

Prikazi/upravljalni elementi


Prikaz	stikalno stanje	1 x LED, rumeno
--------	-----------------	-----------------

Opombe

Embalážna enota	1 Kosov
-----------------	---------

Električni priključek

Spojnik: 1 x 7/8"



Priključek

