




Oddajnik senzorja s skozijsim žarkom

OTS-00KG/US-100



po ena oddajna dioda v zgornji in spodnji optiki



Značilnosti izdelka		
Vrsta svetlobe		infrardeče
Ohišje		kvadrasto
Območje uporabe		
Princip delovanja		Senzor s skozijsim žarkom
Električni podatki		
Obratovalna napetost	[V]	10...50 DC
Poraba toka	[mA]	20; ((24 V))
Zaščitni razred		II
Zaščita pred obratno polarnostjo		da
Vrsta svetlobe		infrardeče
Valovna dolžina	[nm]	880
Območje zaznavanja		
Oddajnik/sprejemnik		prenosnik
Doseg	[m]	< 10
Prilagodljivi razpon		ne
Maks. premer svetlobne točke	[mm]	524
Mere svetlobne točke se nanašajo na		pri maksimalnem dometu
Pogoji okolja		
Temperatura okolice	[°C]	-25...60



Oddajnik senzorja s skozijskim žarkom

OTS-00KG/US-100

Zaščita	IP 65
---------	-------

Dovoljenja/preverjanja

EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	razred B
MTTF	[Let]	1862

Mehanski podatki

Teža	[g]	153
Ohišje		kvadrasto
Materiali		PBT
Material optike		PMMA
Poravnava optike		stranska optika

Prikazi/upravljalni elementi

Prikaz	obratovanje	1 x LED, zeleno
--------	-------------	-----------------

Pribor

V sklopu dobave	Pritrdilni kotnik: 1, E20461
	izvijač

Opombe

Embalážna enota	1 Kosov
-----------------	---------

Električni priključek

Spojnik: 1 x M12; kodiranje: A



Priključek

