

Varnostna svetlobna zavesa

OYA0610-20-4-18-P-1-B

Za 8-polne vtičnice barve žil niso standardizirane.

Upoštevajte ožičenje senzorja in vtičnic (glejte podatkovni list).



- T prenosnik
- R sprejemnik
- 1 LED rumeno
- 2 LED rdeče
- 3 7-segmentni prikazovalnik LED
- 4 LED zeleno
- 5 LED rumeno
- 6 LED rdeče
- 7 7-delni LCD zaslon
- 8 LED zeleno



Značilnosti izdelka

Vrsta svetlobe

infrardeče



Varnostna svetlobna zavesa

OYA0610-20-4-18-P-1-B

Električna izvedba	PNP
Zaščita	IP 65

Območje uporabe

Zaščitna funkcija	varovanje dostopa - zaščita za roke
-------------------	-------------------------------------

Električni podatki

Toleranca obratovalne napetosti [%]	20
Obratovalna napetost [V]	24 DC
Zaščitni razred	III
Zaščita pred obratno polarnostjo	da
Zakasnitveni čas pripravljenosti [s]	< 18
Vrsta svetlobe	infrardeče
Valovna dolžina [nm]	950

Sprejemnik

Poraba toka [mA]	125
------------------	-----

Prenosnik

Poraba toka [mA]	83
------------------	----

Izhodi

Električna izvedba	PNP
Število izhodov OSSD	2
Maks. tokovna obremenitev na izhod OSSD [mA]	500; (24 V)
Zaščita pred kratkim stikom	da

Območje zaznavanja

Višina zaščitnega polja [mm]	610
Ločljivost (zaznavna sposobnost d) [mm]	20
Širina zaščitnega območja (nizka intenzivnost svetlobe) [m]	0...6
Širina zaščitnega območja (visoka intenzivnost svetlobe) [m]	3...18
Plavajoče praznjenje	da

Odzivni časi

Vklopni čas [ms]	11,5
------------------	------

Pogoji okolja

Aplikacije	Razred C skladno z EN 60654-1 - območje uporabe zaščiten pred vremenskimi vplivi	
Temperatura okolice [°C]	0...55	
Maks. dopustna relativna vlažnost zraka [%]	95	
Zaščita	IP 65	

Dovoljenja/preverjanja

EMC	IEC 61496-1	
Odpornost na šoke	IEC 61496-1	
Odpornost proti vibracijam	IEC 61496-1	



Varnostna svetlobna zavesa

OYA0610-20-4-18-P-1-B

Varnostne karakteristike	
Tip ESPE (IEC 61496-1)	4
Ustreza zahtevam	ISO 13849-1: 2015 kategorija 4, PL e
	IEC 61508 SIL 3
	IEC 62061 SIL 3
Življenjska doba TM (Mission Time) [h]	175200
PFH [1/h]	1,5E-08

Mehanski podatki	
Teža [g]	3605
Mere [mm]	711 x 35 x 45
Materiali	ohišje: aluminij; sprednja šipa: PC
Dolžina D [mm]	711


Prikazi/upravljalni elementi		
Prikaz	prenosnik	3 x LED
	prenosnik	7-delni LCD zaslon
	sprejemnik	3 x LED
	sprejemnik	7-delni LCD zaslon

Pribor	
V sklopu dobave	montažni kotnik: 4
	žlebni elementi: 4
	vijaki

Opombe	
Embalažna enota	1 Kosov

Električni priključek - prenosnik

Spojnik: 1 x M12; kodiranje: A



Varnostna svetlobna zavesa


OYA0610-20-4-18-P-1-B

Priključek



Električni priključek - sprejemnik

Spojnik: 1 x M12; kodiranje: A; Največja dolžina kabla: 100 m; pri prerezu žil 0,34 mm²



Priključek

