




Reflektorska svetlobna zapora

OUR-DPKG/US-100-DPS



sprejemnik v zgornji optiki
oddajnik v spodnji optiki



Značilnosti izdelka		
Vrsta svetlobe		infrardeče
Ohišje		kvadrasto
Območje uporabe		
Princip delovanja		Reflektorska svetlobna zapora
Električni podatki		
Obratovalna napetost	[V]	10...55 DC
Poraba toka	[mA]	35; ((24 V))
Zaščitni razred		III
Zaščita pred obratno polarnostjo		da
Vrsta svetlobe		infrardeče
Valovna dolžina	[nm]	880
Izhodi		
Električna izvedba		PNP
Funkcija izhoda		preklop temno
Maks. padec napetosti preklopnega izhoda DC	[V]	2,5
Stopnja trajnega toka preklopnega izhoda DC	[mA]	250
Preklopna frekvenca DC	[Hz]	160
Zaščita pred kratkim stikom		da
Vrsta zaščite pred kratkim stikom		impulzno
Zaščita pred preobremenitvijo		da
Območje zaznavanja		
Doseg na prizmatični reflektor	[m]	0,15...3; (Prizmatični reflektor Ø 80 E20005)
Prilagodljivi razpon		da
Maks. premer svetlobne točke	[mm]	262



Reflektorska svetlobna zapora

OUR-DPKG/US-100-DPS

Mere svetlobne točke se
nanašajo na

pri maksimalnem dometu

Pogoji okolja

Temperatura okolice [°C] -25...80

Zaščita IP 67

Dovoljenja/preverjanja

EMC EN 60947-5-2

MTTF [Let] 694

Mehanski podatki

Teža [g] 75

Ohišje kvadrasto

Mere [mm] 28 x 16 x 51

Materiali PPO spremenjeno

Material optike steklo

Poravnava optike stranska optika

Prikazi/upravljalni elementi

Prikaz stikalno stanje 1 x LED, rumeno

Pribor

V sklopu dobave Pritrdilni kotnik: 1, E20211

Opombe


Embalažna enota 1 Kosov

Električni priključek

Spojnik: 1 x M12; kodiranje: A



Priključek



Reflektorska svetlobna zapora

OUR-DPKG/US-100-DPS

diagrami in grafikoni

graf normiranega dobitka

