

OUE-HPKG/US-100-DPO



Vrsta svetlobe	infrardeče
Ohišje	kvadrasto

Princip delovanja	Senzor s skozišnjim žarkom
-------------------	----------------------------

Obratovalna napetost	[V]	10...55 DC
Poraba toka	[mA]	20; ((24 V))
Zaščitni razred		III
Zaščita pred obratno polarnostjo		da
Vrsta svetlobe		infrardeče
Valovna dolžina	[nm]	880

Električna izvedba	PNP
Funkcija izhoda	preklop svetlo
Maks. padec napetosti preklopnega izhoda DC [V]	2,5
Stopnja trajnega toka preklopnega izhoda DC [mA]	250
Preklopna frekvenca DC [Hz]	140
Zaščita pred kratkim stikom	da
Vrsta zaščite pred kratkim stikom	impulzno
Zaščita pred preobremenitvijo	da

Oddajnik/sprejemnik	sprejemnik
Doseg [m]	< 6
Prilagodljivi razpon	da




Sprejemnik senzorja s skoznjim žarkom

OUE-HPKG/US-100-DPO


Pogoji okolja		
Temperatura okolice	[°C]	-25...80
Zaščita		IP 67
Dovoljenja/preverjanja		
EMC		EN 60947-5-2
MTTF	[Let]	618
Mehanski podatki		
Teža	[g]	73,5
Ohišje		kvadrasto
Mere	[mm]	28 x 16 x 51
Materiali		PPO spremenjeno
Material optike		steklo
Poravnava optike		stranska optika
Prikazi/upravljalni elementi		
Prikaz	stikalno stanje	1 x LED, rumeno
Pribor		
V sklopu dobave		Pritrdilni kotnik: 1, E20211
Opombe		
Embalažna enota		1 Kosov

Električni priključek

Spojnik: 1 x M12; kodiranje: A



Priključek



Sprejemnik senzorja s skoznjim žarkom

OUE-HPKG/US-100-DPO

diagrami in grafikoni

graf normiranega dobitka

