



Reflektorska svetlobna zapora

OUP-HPKG/US-100-DPO



sprejemnik v zgornji optiki
oddajnik v spodnji optiki



Značilnosti izdelka		
Vrsta svetlobe		rdeča lučka
Ohišje		kvadrasto
Območje uporabe		
Posebna značilnost		polarizacijski filter
Princip delovanja		Reflektorska svetlobna zapora
Električni podatki		
Obratovalna napetost	[V]	10...55 DC
Poraba toka	[mA]	30; ((24 V))
Zaščitni razred		III
Zaščita pred obratno polarnostjo		da
Vrsta svetlobe		rdeča lučka
Valovna dolžina	[nm]	660
Izhodi		
Električna izvedba		PNP
Funkcija izhoda		preklop svetlo
Maks. padec napetosti preklopnega izhoda DC	[V]	2,5
Stopnja trajnega toka preklopnega izhoda DC	[mA]	250
Preklopna frekvenca DC	[Hz]	160
Zaščita pred kratkim stikom		da
Vrsta zaščite pred kratkim stikom		impulzno
Zaščita pred preobremenitvijo		da
Območje zaznavanja		
Doseg na prizmatični reflektor	[m]	0,15...1,5; (Prizmatični reflektor Ø 80 E20005)
Prilagodljivi razpon		da



Reflektorska svetlobna zapora

OUP-HPKG/US-100-DPO

Maks. premer svetlobne točke	[mm]	475
Mere svetlobne točke se nanašajo na		pri maksimalnem dometu
Na voljo polarizacijski filter		da

Pogoji okolja

Temperatura okolice	[°C]	-25...60
Zaščita		IP 67

Dovoljenja/preverjanja

EMC		EN 60947-5-2
MTTF	[Let]	687

Mehanski podatki

Teža	[g]	74,5
Ohišje		kvadrasto
Mere	[mm]	28 x 16 x 51
Materiali		PPO spremenjeno
Material optike		steklo
Poravnava optike		stranska optika

Pribor

V sklopu dobave		Pritrdilni kotnik: 1, E20211
-----------------	--	------------------------------

Opombe


Embalažna enota		1 Kosov
-----------------	--	---------

Električni priključek

Spojnik: 1 x M12; kodiranje: A



Priključek





Reflektorska svetlobna zapora

OUP-HPKG/US-100-DPO

diagrami in grafikoni

graf normiranega dobitka

