




Infrardeči temperaturni senzor

OWS-7520-ABOA



Značilnosti izdelka

Ohišje

cilindrično

Električni podatki

Obratovalna napetost [V]

20...250 AC/DC

Odpornost na napačno polarnost

ne

Izhodi

Maks. padec napetosti preklopnega izhoda DC [V]

10,5

Maks. padec napetosti preklopnega izhoda AC [V]

10,5

Minimalni obremenilni tok [mA]

15

Maks. uhajavi tok [mA]

7

Stopnja trajnega toka preklopnega izhoda AC [mA]

200; (250 (...50 °C))

Stopnja trajnega toka preklopnega izhoda DC [mA]

50

Stopnja kratkotrajnega toka preklopnega izhoda [mA]

1500; (10 ms / 0,5 Hz)

Preklopna frekvenca AC [Hz]

20

Preklopna frekvenca DC [Hz]

25

Dokaz kratkega stika

ne

Zaščita pred preobremenitvijo

ne

Območje zaznavanja

Območje zaznavanja histereze [%]

1...15

Pogoji okolja

Temperatura okolice [°C]

-20...60

Zaščita

IP 65




Infrardeči temperaturni senzor


OWS-7520-ABOA

Dovoljenja/preverjanja		
EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	razred B
Mehanski podatki		
Ohišje	cilindrično	
Mere [mm]	Ø 58 / L = 150	
Materiali	ohišje: medenina prevlečeno z belim bronom	
Material optike	steklo	
Prikazi/upravljalni elementi		
Prikaz	stikalno stanje	1 x LED, rumeno
Opombe		
Opombe	Priporočilo: Po kratkem stiku preverite, ali naprava varno deluje.	
Embalažna enota	1 Kosov	
Električni priključek		

Spojnik: 1 x 7/8"



Priključek



Napotek : miniaturna varovalka skladno z IEC60127-2 list 1 ≤ 2 A hitro ukrepanje