




Infrardeči temperaturni senzor

OWL-3506-ANKG

Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos



Značilnosti izdelka

Ohišje	cilindrično
--------	-------------

Električni podatki

Obratovalna napetost [V]	10...55 DC
Poraba toka [mA]	< 20
Zaščitni razred	II
Zaščita pred obratno polarnostjo	da

Izhodi

Električna izvedba	NPN
Maks. padec napetosti preklopnega izhoda DC [V]	2,5
Stopnja trajnega toka preklopnega izhoda DC [mA]	400
Preklopna frekvenca DC [Hz]	300
Zaščita pred kratkim stikom	da
Vrsta zaščite pred kratkim stikom	impulzno
Zaščita pred preobremenitvijo	da

Območje zaznavanja

Območje zaznavanja histereze [%]	1...15
----------------------------------	--------

Pogoji okolja

Temperatura okolice [°C]	-20...60
Zaščita	IP 65

Dovoljenja/preverjanja

EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	razred B



Infrardeči temperaturni senzor

OWL-3506-ANKG

Mehanski podatki

Ohišje	cilindrično
Mere [mm]	Ø 58 / L = 200
Materiali	ohišje: medenina prevlečeno z belim bronom
Material optike	steklo

Prikazi/upravljalni elementi


Prikaz	stikalno stanje	1 x LED, rumeno
--------	-----------------	-----------------

Opombe

Embalážna enota	1 Kosov
-----------------	---------

Električni priključek

Spojnik: 1 x 7/8"



Priključek

