


Infrardeči temperaturni senzor

OWS-3520-BPKG

Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos

Alternativni izdelki: TW7001 + E35065

Pri izboru alternativnega izdelka in pribora upoštevajte morebitno odstopanje tehničnih podatkov!



Značilnosti izdelka

Ohišje

cilindrično

Električni podatki

Obratovalna napetost [V]	10...55 DC
Poraba toka [mA]	< 20
Zaščitni razred	II
Zaščita pred obratno polarnostjo	da

Izhodi

Električna izvedba	PNP
Maks. padec napetosti preklopnega izhoda DC [V]	2,5
Stopnja trajnega toka preklopnega izhoda DC [mA]	400
Preklopna frekvenca DC [Hz]	1000
Zaščita pred kratkim stikom	da
Vrsta zaščite pred kratkim stikom	impulzno
Zaščita pred preobremenitvijo	da

Območje zaznavanja

Območje zaznavanja histereze [%]	1...15
----------------------------------	--------

Pogoji okolja

Temperatura okolice [°C]	-20...60
--------------------------	----------



Infrardeči temperaturni senzor

OWS-3520-BPKG

Zaščita	IP 65
---------	-------

Dovoljenja/preverjanja

EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	razred B

Mehanski podatki

Ohišje	cilindrično
Mere [mm]	Ø 58 / L = 150
Materiali	ohišje: medenina prevlečeno z belim bronom
Material optike	steklo

Prikazi/upravljalni elementi


Prikaz	stikalno stanje	1 x LED, rumeno
--------	-----------------	-----------------

Opombe

Embalážna enota	1 Kosov
-----------------	---------

Električni priključek

Spojnik: 1 x 7/8"



Priključek

