


Infrardeči temperaturni senzor

OWI-BPKG/US-100

stara serija izdelkov

Alternativni izdelki: TW7000

Pri izboru alternativnega izdelka in pribora upoštevajte morebitno odstopanje tehničnih podatkov!



Značilnosti izdelka

Ohišje

Izvedba navoja

Električni podatki

Obratovalna napetost

[V]

10...36 DC

Poraba toka

[mA]

20; ((24 V))

Zaščita pred obratno polarnostjo

da

Izhodi

Električna izvedba

PNP

Maks. padec napetosti preklopnega izhoda DC

[V]

2,5

Stopnja trajnega toka preklopnega izhoda DC

[mA]

150

Zaščita pred kratkim stikom

da

Vrsta zaščite pred kratkim stikom

impulzno

Zaščita pred preobremenitvijo

da

Območje zaznavanja

Prilagodljivi razpon

da

Območje valovne dolžine

[μm]

6...14

Odzivni časi

Vklonni čas

[s]

< 500

Pogoji okolja

Temperatura okolice

[°C]

-20...60

Zaščita

IP 65



Infrardeči temperaturni senzor

OWI-BPKG/US-100

Dovoljenja/preverjanja		
EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	razred B
MTTF	[Let]	912

Mehanski podatki		
Ohišje		Izvedba navoja
Mere	[mm]	M30 x 1,5 / L = 114
Oznaka navoja		M30 x 1,5
Materiali		ohišje: medenina prevlečeno z belim bronom
Material optike		plastika

Prikazi/upravljalni elementi		
Prikaz	stikalno stanje	2 x LED, rumeno
	obratovanje	1 x LED, zeleno

Pribor		
V sklopu dobave		zaskočne matice: 2
		izvijač

Opombe		
Napotki		stara serija izdelkov
Embalážna enota		1 Kosov

Električni priključek		
Spojnik: 1 x M12; kodiranje: A		



Priključek

