


Varnostna svetlobna zavesa

OYA1060-20-4-18-P-1-B

Za 8-polne vtičnice barve žil niso standardizirane.

Upoštevajte ožičenje senzorja in vtičnic (glejte podatkovni list).



- T prenosnik
- R sprejemnik
- 1 LED rumeno
- 2 LED rdeče
- 3 7-segmentni prikazovalnik LED
- 4 LED zeleno
- 5 LED rumeno
- 6 LED rdeče
- 7 7-delni LCD zaslon
- 8 LED zeleno



Značilnosti izdelka

Vrsta svetlobe

infrardeče



Varnostna svetlobna zavesa

OYA1060-20-4-18-P-1-B

Električna izvedba	PNP
Zaščita	IP 65
Območje uporabe	
Zaščitna funkcija	varovanje dostopa - zaščita za roke
Električni podatki	
Toleranca obratovalne napetosti [%]	20
Obratovalna napetost [V]	24 DC
Zaščitni razred	III
Zaščita pred obratno polarnostjo	da
Zakasnitveni čas pripravljenosti [s]	< 18
Vrsta svetlobe	infrardeče
Valovna dolžina [nm]	950
Sprejemnik	
Poraba toka [mA]	125
Prenosnik	
Poraba toka [mA]	83
Izhodi	
Električna izvedba	PNP
Število izhodov OSSD	2
Maks. tokovna obremenitev na izhod OSSD [mA]	500; (24 V)
Zaščita pred kratkim stikom	da
Območje zaznavanja	
Višina zaščitnega polja [mm]	1060
Ločljivost (zaznavna sposobnost d) [mm]	20
Širina zaščitnega območja (nizka intenzivnost svetlobe) [m]	0...6
Širina zaščitnega območja (visoka intenzivnost svetlobe) [m]	3...18
Plavajoče praznjenje	da
Odzivni časi	
Vklopni čas [ms]	17
Pogoji okolja	
Aplikacije	Razred C skladno z EN 60654-1 - območje uporabe zaščiteno pred vremenskimi vplivi
Temperatura okolice [°C]	0...55
Maks. dopustna relativna vlažnost zraka [%]	95
Zaščita	IP 65
Dovoljenja/preverjanja	
EMC	IEC 61496-1
Odpornost na šoke	IEC 61496-1
Odpornost proti vibracijam	IEC 61496-1



Varnostna svetlobna zavesa

OYA1060-20-4-18-P-1-B

Varnostne karakteristike

Tip ESPE (IEC 61496-1)	4
Ustreza zahtevam	ISO 13849-1: 2015 kategorija 4, PL e
	IEC 61508 SIL 3
	IEC 62061 SIL 3
Življenjska doba TM (Mission Time) [h]	175200
PFH [1/h]	1,9E-08

Mehanski podatki

Teža [g]	5605
Mere [mm]	1161 x 35 x 45
Materiali	ohišje: aluminij; sprednja šipa: PC
Dolžina D [mm]	1161

Prikazi/upravljalni elementi

Prikaz	prenosnik	3 x LED
	prenosnik	7-delni LCD zaslon
	sprejemnik	3 x LED
	sprejemnik	7-delni LCD zaslon

Pribor


V sklopu dobave	montažni kotnik: 4
	žlebni elementi: 4
	vijaki

Opombe

Embalažna enota	1 Kosov
-----------------	---------

Električni priključek - prenosnik


Spojnik: 1 x M12; kodiranje: A



Varnostna svetlobna zavesa


OYA1060-20-4-18-P-1-B

Priključek



Električni priključek - sprejemnik

Spojnik: 1 x M12; kodiranje: A; Največja dolžina kabla: 100 m; pri prerezu žil 0,34 mm²



Priključek

