




Poravnani tlačni senzor z zaslonom

PI-,25BRES30-E-ZVG/US/ /P

stara serija izdelkov
Datum ustavitve: 03/31/2024

Alternativni izdelki: PI1008 ali PI1708
Pri izboru alternativnega izdelka in pribora upoštevajte morebitno odstopanje tehničnih podatkov!

Ne uporabljajte za nove projekte.
kot dodatki ni na voljo nobenih adapterjev več



- 1 alfanumerični zaslon 4 znaki
- 2 statusne LED lučke
- 3 tipka za programiranje
- 4 Aseptoflex tesnilni rob
- 5 Aseptoflex navoj



Značilnosti izdelka

Število vhodov in izhodov	Število analognih izhodov: 1	
Merilno območje	-0,0124...0,25 bar	-12,4...250 mbar
Procesni priključek	povezava z navojem Aseptoflex zunanji navoj Aseptoflex	

Območje uporabe

Posebna značilnost	pozlačeni kontakti
Uporaba	poravnano nameščanje za industrijo živil in pijač
Montaža	vrtljivo ohišje 350°
Mediji	pastozni mediji in mediji z vsebnostjo trdnih snovi; tekočine in plini



Poravnani tlačni senzor z zaslonom

PI-,25BRES30-E-ZVG/US/ /P

Temperatura medija	[°C]	-25...125; (145 max. 1h)
Min. porušitveni tlak	[mbar]	30000
Tlačna trdnost	[mbar]	6000
Vrsta tlaka		relativni tlak
Brez medprostora		da

Električni podatki

Obratovalna napetost	[V]	20...32 DC
Min. upor izolacije	[MΩ]	100; (500 V DC)
Zaščitni razred		III
Zaščita pred obratno polarnostjo		da
Zakasnitveni čas pripravljenosti	[s]	0,5
Najvišji vklopni tok	[mA]	6
Trajanje vklopa najvišjega toka	[ms]	30
Watchdog integriran		da

Vhodi/izhodi

Število vhodov in izhodov	Število analognih izhodov: 1
---------------------------	------------------------------

Izhodi

Skupno število izhodov	1
Izhodni signal	analogni signal
Število analognih izhodov	1
Analogni izhod toka [mA]	4...20, z možnostjo obrnitve; (prilagodljivo 1:4)
Maks. obremenitev [Ω]	300
Zaščita pred preobremenitvijo	da

Območje merjenja/nastavitve

Merilno območje	-0,0124...0,25 bar	-12,4...250 mbar
Analogna začetna točka	[mbar]	-12,4...187,4
Analogna končna točka	[mbar]	50...250
V korakih po	[mbar]	0,02
Tovarniška nastavitve	ASP = 0,0 mbar	AEP = 250,0 mbar

Natančnost / odstopanja

Natančnost ponavljanja	[% od merilnega območja]	< ± 0,1; (z nihanji temperature < 10 K; Turn down 1:1)
Karakteristike odstopanja	[% od merilnega območja]	< ± 0,2; (Turn down 1:1, linearnost, vklj. s histerezo in ponovljivostjo, nastavitve mejne vrednosti skladno z DIN EN IEC 62828-1)
Odstopanje linearnosti	[% od merilnega območja]	< ± 0,15; (Turn down 1:1)
Odstopanje histereze	[% od merilnega območja]	< ± 0,15; (Turn down 1:1)
Dolgoročna stabilnost		< ± 0,1; (Turn down 1:1; na leto)



Poravnani tlačni senzor z zaslonom

PI-,25BRES30-E-ZVG/US/ /P

[% od merilnega območja]		
Ničelna točka koeficienta temperature		$< \pm 0,05$; (0...70 °C)
	[% merilnega območja/10K]	
Razpon koeficienta temperature		$< \pm 0,15$; (0...70 °C)
	[% merilnega območja/10K]	
Odzivni časi		
Blaženje za analogni izhod dAA	[s]	0,1...100
Maks. odzivni čas analognega izhoda	[ms]	40
Programska oprema/programiranje		
Možnosti parametiranja		ničelna točka; razpon
Pogoji okolja		
Temperatura okolice	[°C]	-25...80
Skladiščna temperatura	[°C]	-40...100
Zaščita		IP 67; IP 69K
Dovoljenja/preverjanja		
EMC	EN 61000-4-2 ESD	4 kV CD / 8 kV AD
	EN 61000-4-3 HF sevano	10 V/m
	EN 61000-4-4 Burst	2 kV
	EN 61000-4-5 Surge	0,5/1 kV
	EN 61000-4-6 VF prevoden	10 V
Odpornost na šoke	DIN IEC 68-2-27	50 g (11 ms)
Odpornost proti vibracijam	DIN IEC 68-2-6	20 g (10...2000 Hz)
MTTF	[Let]	259
Mehanski podatki		
Teža	[g]	401,5
Materiali		nerjavno jeklo (1.4404 / 316L); PC; PBT; PEI; FKM; PTFE
Material v stiku z medijem		keramika (99,9 % Al ₂ O ₃); nerjavno jeklo (1.4435 / 316L); značilnosti površine: Ra < 0,4 / Rz 4; PTFE
Min. tlačni cikli		100 milijonov
Procesni priključek		povezava z navojem Aseptoflex zunanji navoj Aseptoflex
Prikazi/upravljalni elementi		
Prikaz	Prikazni element	6 x LED, zeleno
	prikazovalnik funkcije	alfanumerični zaslon, 4 znaki
	izmerjene vrednosti	alfanumerični zaslon, 4 znaki
Prikazni element		mbar; kPa; psi; inH ₂ O; mmWS; % razpona
Opombe		
Opombe		Dovoljenje 3A velja samo pri vgradnji s priključki, ki imajo dovoljenje 3A.
Napotki		Ne uporabljajte za nove projekte.; kot dodatki ni na voljo nobenih adapterjev več
Embalažna enota		1 Kosov

Poravnani tlačni senzor z zaslonom



PI-,25BRES30-E-ZVG/US/ /P

Električni priključek

Spojnik: 1 x M12; kodiranje: A; Kontakti: pozlačeno



Priključek



- 1: Normalno delovanje
2: Programska operacija (P = komunikacija preko vmesnika EPS / FDT)