




Tlačni senzor z zaslonom

PN-001-RDR14-KFPKG/US/ IV

Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos



- 1 7-segmentni prikazovalnik LED
2 tipka za programiranje



Značilnosti izdelka

Število vhodov in izhodov	Število digitalnih izhodov: 1; Število analognih izhodov: 1
Merilno območje [bar]	0...1
Procesni priključek	povezava z navojem G 1/4 notranji navoj

Območje uporabe

Posebna značilnost	pozlačeni kontakti
Uporaba	za industrijsko uporabo
Mediji	tekočine in plini
Temperatura medija [°C]	-25...80
Min. porušitveni tlak [bar]	30
Tlačna trdnost [bar]	10
Vrsta tlaka	relativni tlak

Električni podatki

Obratovalna napetost [V]	20...30 DC
Poraba toka [mA]	< 60
Min. upor izolacije [MΩ]	100; (500 V DC)
Zaščitni razred	III
Zaščita pred obratno polarnostjo	da



Tlačni senzor z zaslonom

PN-001-RDR14-KFPKG/US/ IV

Zakasnitveni čas pripravljenosti	[s]	0,2
Watchdog integriran		da

Vhodi/izhodi

Število vhodov in izhodov	Število digitalnih izhodov: 1; Število analognih izhodov: 1
---------------------------	---

Izhodi

Skupno število izhodov	2
Izhodni signal	preklopni signal; analogni signal; (možnost konfiguracije)
Električna izvedba	PNP
Število digitalnih izhodov	1
Maks. padec napetosti preklopnega izhoda DC	[V] 2
Stopnja trajnega toka preklopnega izhoda DC	[mA] 250
Število analognih izhodov	1
Analogni izhod toka	[mA] 4...20
Maks. obremenitev	[Ω] 500
Zaščita pred kratkim stikom	da
Vrsta zaščite pred kratkim stikom	impulzno
Zaščita pred preobremenitvijo	da

Območje merjenja/nastavitve

Merilno območje	[bar] 0...1
Točka nastavitve SP	[bar] 0,02...1
Točka ponastavitve rP	[bar] 0,01...0,99
V korakih po	[bar] 0,01

Natančnost / odstopanja

Natančnost preklopne točke [% od končne vrednosti]	< ± 1,5
Natančnost ponavljanja [% od končne vrednosti]	< ± 0,25; (z nihanji temperature < 10 K)
Karakteristike odstopanja [% od končne vrednosti]	< ± 1,0
Temperaturno drsenje na 10 K	< ± 0,3

Odzivni časi

Preklopna frekvenca za navedeni in nastavljeni odzivni čas enega izhoda	Vklopni čas (dAP)	3	6	10	17	30	60	125	250	500
	Preklopna frekvenca	170	80	50	30	16	8	4	2	1
Vklopni čas	[ms]	pri pravokotnih tlačnih značilnostih; Vklopna točka (SPx) = 70 %; ponastavitvena točka (rPx) = 30 %								
Nastavljiv zakasnitveni čas dS, dr	[s]	0, 0,2,...10, 11,...50								



Tlačni senzor z zaslonom

PN-001-RDR14-KFPKG/US/ IV

Maks. odzivni čas
analognega izhoda [ms]

3

Programska oprema/programiranje

Poravnava preklopne točke

tipka za programiranje

Možnosti parametriranja

histereza/okno; vklopni kontakt / izklopni kontakt; zamik vklopa/izklopa; Blaženje

Pogoji okolja

Temperatura okolice [°C]

-25...80

Skladiščna temperatura [°C]

-40...100

Zaščita

IP 65

Dovoljenja/preverjanja

EMC

EN 61000-4-2 ESD

4 kV CD / 8 kV AD

EN 61000-4-3 HF sevano

10 V/m

EN 61000-4-4 Burst

2 kV

EN 61000-4-6 VF prevoden

10 V

Odpornost na šoke

DIN IEC 68-2-27

50 g (11 ms)

Odpornost proti vibracijam

DIN IEC 68-2-6

20 g (10...2000 Hz)

Mehanski podatki

Materiali

EPDM/X; FKM; PA; PBT; PC; PTFE; nerjavno jeklo
(1.4404 / 316L); nerjavno jeklo (1.4539 / 904L)

Material v stiku z medijem

FKM; keramika; nerjavno jeklo (1.4539 / 904L)

Min. tlačni cikli

100 milijonov

Procesni priključek

povezava z navojem G 1/4 notranji navoj

Prikazi/upravljalni elementi

Prikaz

stikalno stanje

LED, rdeče

prikazovalnik funkcije

7-segmentni prikazovalnik LED

izmerjene vrednosti

7-segmentni prikazovalnik LED

Opombe

Embalažna enota

1 Kosov

Električni priključek

Spojnik: 1 x M12; kodiranje: A; Kontakti: pozlačeno



PN3057



Tlačni senzor z zaslonom

PN-001-RDR14-KFPKG/US/ IV

Priključek

