


Tlačni prenosnik

PU-300PSEU96-V-DVG/DE



Značilnosti izdelka

Število vhodov in izhodov	Število analognih izhodov: 1
Merilno območje [psi]	0...3000
Procesni priključek	povezava z navojem 9/16" - 18 UNF zunanji navoj

Območje uporabe

Uporaba	za mobilno uporabo
Mediji	tekočine in plini
Temperatura medija [°C]	-40...125
Min. porušitveni tlak [psi]	14500
Tlačna trdnost [psi]	7250
Opomba o stopnji tlaka	statično
Vakuumska odpornost [psi]	-14,5
Vrsta tlaka	relativni tlak

Električni podatki

Obratovalna napetost [V]	8...32 DC
Poraba toka [mA]	< 12
Min. upor izolacije [MΩ]	100; (500 V DC)
Zaščitni razred	III
Zaščita pred obratno polarnostjo	da
Zakasnitveni čas pripravljenosti [s]	< 0,1

Vhodi/izhodi

Število vhodov in izhodov	Število analognih izhodov: 1
---------------------------	------------------------------

Izhodi

Skupno število izhodov	1
Izhodni signal	analogni signal



Tlačni prenosnik

PU-300PSEU96-V-DVG/DE

Število analognih izhodov	1
Analogni izhod napetosti [V]	0,5...4,5
Min. obremenilni upor [Ω]	2000
Dokaz kratkega stika	da
Zaščita pred preobremenitvijo	da

Območje merjenja/nastavitve	
Merilno območje [psi]	0...3000

Natančnost / odstopanja	
Natančnost ponavljanja [% od merilnega območja]	$< \pm 0,05$; (z nihanji temperature < 10 K)
Karakteristike odstopanja [% od merilnega območja]	$< \pm 0,8$; (vklj. z zamikom, če je preveč zategnjeno, pride do napake ničelne točke in razpona, nelinearnosti, histereze)
Odstopanje linearnosti [% od merilnega območja]	$< \pm 0,25$ (BFSL) / $< \pm 0,5$ (LS)
Odstopanje histereze [% od merilnega območja]	$< \pm 0,2$
Dolgoročna stabilnost [% od merilnega območja]	$< \pm 0,1$; (na 6 mesecev)
Ničelna točka koeficienta temperature [% merilnega območja/10K]	$< \pm 0,1$ (0...80 °C); $< \pm 0,2$ (-40...0 °C / 80...125 °C)
Razpon koeficienta temperature [% merilnega območja/10K]	$< \pm 0,1$ (0...80 °C); $< \pm 0,2$ (-40...0 °C / 80...125 °C)

Odzivni časi	
Odzivni čas prehodne funkcije analognega izhoda [ms]	2

Pogoji okolja	
Temperatura okolice [°C]	-40...100
Skladiščna temperatura [°C]	-40...100
Zaščita	IP 67; IP 69K

Dovoljenja/preverjanja	
EMC	skladno z UN ECE R10, rev. 5
	ISO 11452-2 100 V/m
	DIN EN 61326-1
Odpornost na šoke	DIN EN 60068-2-27 500 g (1 ms)
Odpornost proti vibracijam	DIN EN 60068-2-6 20 g (10...2000 Hz)
MTTF [Let]	641
Direktiva o tlačni opremi	Dobra inženirska praksa; uporablja se lahko za tekočine skupine 2; tekočine skupine 1 na zahtevo



Tlačni prenosnik

PU-300PSEU96-V-DVG/DE

Mehanski podatki


Teža	[g]	62
Materiali		1.4542 (17-4 PH/630); nerjavno jeklo (1.4404 / 316L); PPS
Material v stiku z medijem		1.4542 (17-4 PH/630)
Min. tlačni cikli		60 milijonov; (pri 1,2-kratniku nazivnega tlaka)
Pritezni vrtilni moment	[Nm]	25...35; (priporočeni zatezni moment; odvisno od mazanja, tesnjenja in nazivnega tlaka)
Procesni priključek		povezava z navojem 9/16" - 18 UNF zunanji navoj
Zatesnitev procesne povezave		HNBR (DIN EN ISO 1179-2)
Vgrajeni omejevalni element		da

Opombe


Opombe	BFSL = Ravna linija za najboljše prileganje LS = nastavitev mejne točke
Embalažna enota	1 Kosov

Električni priključek

Spojnik: 1 x spojnik DEUTSCH (DT04-3P); Največja dolžina kabla: 30 m



Priključek



OUT analogni izhod