




Strojna oprema za upravljanje sistema moneo v
proizvodnem okolju

moneo appliance QHA300

licence za uporabo izdelkov moneo je treba naročiti ločeno



- 1 Statusna lučka LED
- 2 vklopno-izklopno stikalo
- 3 USB 3.2 x 3
- 4 USB 2.0 x 1
- 5 Ethernet vmesnik A
- 6 Ethernet vmesnik B
- 7 Ethernet vmesnik C
- 8 vmesnik DisplayPort x 2
- 9 oskrba z napetostjo
- 10 ozemljitev

Območje uporabe

Uporaba	strojna oprema IT za upravljanje funkcije moneo
	prednameščena programska oprema moneo
	zagotovljeno varno delovanje IT-programске opreme moneo
	zagotavljanje kapacitete pomnilnika in procesne moči
	Preprosto nameščanje brez posebnega znanja o IT
	prilagojeno za aplikacije moneo - DataScience
Opis vsebine	vključno s sistemom za upravljanje z napravami (AMS) za konfiguracijo in vzdrževanje
Zdržljivost	mogoča je uporaba, neodvisna od infrastrukture IT
	mogoča je integracija v omrežno strukturo IT kadar koli
Povezljivost	vmesniki za senzorje in omrežje IT



Strojna oprema za upravljanje sistema moneo v proizvodnem okolju

moneo appliance QHA300

Vzdrževanje in podpora

integrirana posodobitev, varnostno kopiranje in podporne funkcije prek sistema za upravljanje z napravami

Električni podatki		
Obratovalna napetost	[V]	10...36 DC
Poraba električnega toka	[W]	21; (največ: 47)
Izhodi		
Število video izhodov		2; (DisplayPort)
Programska oprema/programiranje		
Vključene licence		appliance management system (AMS)
Opomba o licenci		povezano s strojno opremo; licence za uporabo izdelkov moneo je treba naročiti ločeno
Operacijski sistem		Debian Linux 11
AMS		
Jezik		nemščina; angleščina; Francoščina; Italijanščina; Španščina; Portugalščina; Kitajščina; Japonščina; Korejščina
konzola AMS		
Jezik		angleščina
Sistemske predpostavke		
Spletni brskalnik		Google Chrome; Mozilla Firefox; (podprte različice: glejte trenutne opombe ob izdaji)
Vmesniki		
Komunikacijski vmesnik		Ethernet; RS232; USB
Število ethernetnih vmesnikov		3; (GBit)
Število vmesnikov R232		4; (RS232/RS422/RS485)
Število vmesnikov USB		4; (3 x USB 3.2 Gen1; 1 x USB 2.0 Type A)
Pogoji okolja		
Temperatura okolice	[°C]	0...70
Skladiščna temperatura	[°C]	-20...60
Maks. dopustna relativna vlažnost zraka	[%]	95; (40 °C nekondenzirajoč)
Zaščita		IP 40
Dovoljenja/preverjanja		
Odpornost na šoke	IEC60068-2-27	50 g 11 ms
Odpornost proti vibracijam	IEC 60068-2-64	4 Grms / 5...500 Hz
Mehanski podatki		
Teža	[g]	2185,1
Mere	[mm]	45 x 140 x 200
Strojna oprema		
Procesor		Intel Core i5-1145G7E quad-core
Čip TMP		V 2.0
BIOS		AMI UEFI (256 Mbit)
Delovni pomnilnik		16 GB
Masovno shranjevanje		1 TB SSD
Opombe		
Napotki		licence za uporabo izdelkov moneo je treba naročiti ločeno

QHA300



Strojna oprema za upravljanje sistema moneo v proizvodnem okolju

moneo appliance QHA300

Embalažna enota

1 Kosov