


Inkrementalni kodirnik s trdno cevko

RB-0250-I24/L3I

stara serija izdelkov



- 1 položaj referenčne oznake
2 M3 globina 5 mm

Značilnosti izdelka

Ločljivost	250 ločljivost
Zasnova tulca	trdna cev
Premer cevke [mm]	6

Električni podatki

Obratovalna napetost [V]	10...30 DC
Poraba toka [mA]	150

Izhodi

Električna izvedba	HTL
Obremenljivost toka po izhodu [mA]	50
Preklopna frekvenca [kHz]	160
Vrsta zaščite pred kratkim stikom	< 60 s
Fazni premik A in B [°]	90

Območje merjenja/nastavitve

Ločljivost	250 ločljivost
------------	----------------

Pogoji okolja

Temperatura okolice [°C]	-30...70
Temperatura okolja (premikanje) [°C]	-10...70
Maks. dopustna relativna vlažnost zraka [%]	75
Zaščita	IP 66

Dovoljenja/preverjanja

Odpornost na šoke	100 g (6 ms)
Odpornost proti vibracijam	10 g (55...2000 Hz)
MTTF [Let]	190

Mehanski podatki

Teža [g]	319,6
----------	-------



Inkrementalni kodirnik s trdno cevko

RB-0250-I24/L3I

Mere	[mm]	Ø 35 / L = 52,5
Materiali		aluminij
Maks. obrat, mehanski	[U/min]	10000
Maks. začetni vrtilni moment	[Nm]	1
Referenčni temperaturni vrtilni moment	[°C]	20
Zasnova tulca		trdna cev
Premjer cevke	[mm]	6
Material cevke		jeklo (1.4104)
Maks. osna obremenitev cevke (na koncu cevke)	[N]	5
Maks. radialna obremenitev cevke (na koncu cevke)	[N]	10

Opombe

Embalážna enota	1 Kosov
-----------------	---------


Električni priključek

Kabel: 3 m, PVC

belo	A
zeleno	B
rumeno	0-indeks
rjavo	10...30V (Up)
sivo	0V (Un)
zaslon	ohišje

diagrami in grafikoni

Impulzni diagram



smer vrtenja v desno (glede na gred)