


Absolutni kodirnik z več obrati z votlo cevko

RM-8192-E24/ U

Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos

Alternativni izdelki: RM3008

Pri izboru alternativnega izdelka in pribora upoštevajte morebitno odstopanje tehničnih podatkov!



Značilnosti izdelka

Ločljivost	8192 koraki; 4096 obrati; 25 Bit
Komunikacijski vmesnik	PROFIBUS DP
Zasnovana tulca	enostransko odprta votla gred
Premer cevke [mm]	12

Območje uporabe

Princip delovanja	absolutno
Vrsta obrata	večobratno

Električni podatki

Obratovalna napetost [V]	10...30 DC
Poraba toka [mA]	< 150
Maks. obrat, električni [U/min]	6000

Izhodi

Koda	binarni kod
------	-------------

Območje merjenja/nastavitve

Ločljivost	8192 koraki; 4096 obrati; 25 Bit
------------	----------------------------------

Programska oprema/programiranje

Možnosti parametriranja	smer štetja vrednosti kod; Ločljivost; ničelna točka; mejna stikala HI in LO; detektor gibanja; ločevanje več obratov/en obrat
Diagnostične funkcije	alarmi; opozorila; status; serijska številka kodirnika



Absolutni kodirnik z več obrati z votlo cevko

RM-8192-E24/ U

Naslavljanje	stikalo za izbiro naslova; 0...126
Vmesniki	
Komunikacijski vmesnik	PROFIBUS DP
PROFIBUS DP	
Standardni prenos	DPV0 Class 2 / DPV2 Class 4 (EN50170)
Stopnja prenosa	...12 Mbit/s
Pogoji okolja	
Temperatura okolice [°C]	-40...70
Zaščita	IP 64; (na ohišju: IP 67; na gredi: IP 64)
Dovoljenja/preverjanja	
Odpornost na šoke	100 g (6 ms)
Odpornost proti vibracijam	10 g (55...2000 Hz)
Mehanski podatki	
Teža [g]	574,2
Materiali	aluminij
Maks. začetni vrtilni moment [Nm]	1
Referenčni temperaturni vrtilni moment [°C]	20
Zasnova tulca	enostransko odprta votla gred
Premer cevke [mm]	12
Material cevke	jeklo (1.4104)
Maks. osna obremenitev cevke (na koncu cevke) [N]	10
Maks. radialna obremenitev cevke (na koncu cevke) [N]	20
Maks. aksialni premik gredi [mm]	1
Pritrdilna prirobnica	Sklop statorja
Električni priključek	
Pritrdilna letev v priključnem prostoru: ; Največja dolžina kabla: 100 m; 400 m (1,5 Mb/s)	