


RM3006



Absolutni kodirnik z več obrati s trdno cevko

RMS0025-E24/E



1 M4 globina 6 mm



Značilnosti izdelka

Ločljivost	8192 koraki; 4096 obrati; 25 Bit
Komunikacijski vmesnik	PROFIBUS DP
Zasnova tulca	trdna cev
Premer cevke [mm]	6

Območje uporabe

Princip delovanja	absolutno
Vrsta obrata	večobratno

Električni podatki

Obratovalna napetost [V]	10...30 DC
Poraba toka [mA]	100; ((24 V))
Zaščita pred obratno polarnostjo	da

Izhodi

Koda	binarno
------	---------

Območje merjenja/nastavitve

Ločljivost	8192 koraki; 4096 obrati; 25 Bit
------------	----------------------------------

Programska oprema/programiranje

Možnosti parametriranja	smer štetja vrednosti kod; Ločljivost; ničelna točka; mejna stikala HI in LO; detektor gibanja; ločevanje več obratov/en obrat
-------------------------	--



Absolutni kodirnik z več obrati s trdno cevko

RMS0025-E24/E

Diagnostične funkcije		alarmi; opozorila; status; serijska številka kodirnika	
Naslavljanje		stikalo za izbiro naslova; 0...126	
Vmesniki			
Komunikacijski vmesnik		PROFIBUS DP	
PROFIBUS DP			
Standardni prenos		DPV2	
Pogoji okolja			
Temperatura okolice		[°C]	-40...85
Maks. dopustna relativna vlažnost zraka		[%]	98
Zaščita		IP 67; (na ohišju: IP 67; na gredi: IP 67)	
Dovoljenja/preverjanja			
Odpornost na šoke			100 g (6 ms)
Odpornost proti vibracijam			10 g (10...2000 Hz)
MTTF		[Let]	13,5
Mehanski podatki			
Teža		[g]	611
Mere		[mm]	Ø 58 / L = 94
Materiali		aluminij	
Maks. obrat, mehanski		[U/min]	12000
Zasnova tulca		trdna cev	
Premer cevke		[mm]	6
Material cevke		jeklo (1.4104)	
Maks. osna obremenitev cevke (na koncu cevke)		[N]	40
Maks. radialna obremenitev cevke (na koncu cevke)		[N]	110
Pritrdilna prirobnica		Sinhrona prirobnica	
Električni priključek			
Pritrdilna letev v priključnem prostoru:			