


Absolutni kodirnik z enojnim obratom s trdno cevko

RNK0013-C24/E

Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos

Alternativni izdelki: RN7012

Pri izboru alternativnega izdelka in pribora upoštevajte morebitno odstopanje tehničnih podatkov!



1 M4 globina 5 mm



Značilnosti izdelka

Ločljivost	8192 koraki; 13 Bit
Komunikacijski vmesnik	CAN
Zasnova tulca	trdna cev
Premer cevke [mm]	10

Območje uporabe

Princip delovanja	absolutno
Vrsta obrata	enojni obrat

Električni podatki

Obratovalna napetost [V]	9...36 DC
Poraba toka [mA]	< 250
Zaščita pred obratno polarnostjo	da

Izhodi

Zaščita pred kratkim stikom	da
Koda	binarno

Območje merjenja/nastavitve

Ločljivost	8192 koraki; 13 Bit
------------	---------------------

Natančnost / odstopanja

Natančnost	± 1 LSB
------------	---------



Absolutni kodirnik z enojnim obratom s trdno cevko

RNK0013-C24/E

Programska oprema/programiranje		
Možnosti parametriranja	parameter vodila CAN; razvrstitev; prednastavljeno; Baudna hitrost; Smer vitja; Naslov	
Naslavljanje	stikalo za izbiro naslova; Programska oprema	
Vmesniki		
Komunikacijski vmesnik	CAN	
CAN		
Zapisnik	CANopen; DSP - 406	
Pogoji okolja		
Temperatura okolice	[°C]	-40...70
Zaščita	IP 66; (na ohišju: IP 67; na gredi: IP 66)	
Dovoljenja/preverjanja		
Odpornost na šoke		100 g (6 ms)
Odpornost proti vibracijam		10 g (55...2000 Hz)
Mehanski podatki		
Teža	[g]	670
Mere	[mm]	Ø 58 / L = 100
Materiali	aluminij	
Maks. obrat, mehanski	[U/min]	6000
Maks. začetni vrtilni moment	[Nm]	1
Referenčni temperaturni vrtilni moment	[°C]	20
Zasnova tulca	trdna cev	
Premer cevke	[mm]	10
Material cevke	jeklo (1.4104)	
Maks. osna obremenitev cevke (na koncu cevke)	[N]	10
Maks. radialna obremenitev cevke (na koncu cevke)	[N]	20
Pritrdilna prirobnica	Vpenjalna prirobnica	
Električni priključek		
Pritrdilna letev v priključnem prostoru: ; Največja dolžina kabla: 25 m; 100 m (500 kb/s)		