


Absolutni kodirnik z več obrati z votlo cevko

RM-0025-E24/E-U



Značilnosti izdelka

Ločljivost	8192 koraki; 4096 obrati; 25 Bit
Komunikacijski vmesnik	PROFIBUS DP
Zasnova tulca	enostransko odprta votla gred
Premjer cevke [mm]	12

Območje uporabe

Princip delovanja	absolutno
Vrsta obrata	večobratno

Električni podatki

Obratovalna napetost [V]	10...30 DC
Poraba toka [mA]	100; ((24 V))
Zaščita pred obratno polarnostjo	da

Izhodi

Koda	binarno
------	---------

Območje merjenja/nastavitve

Ločljivost	8192 koraki; 4096 obrati; 25 Bit
------------	----------------------------------

Programska oprema/programiranje

Možnosti parametriranja	smer štetja vrednosti kod; Ločljivost; ničelna točka; mejna stikala HI in LO; detektor gibanja; ločevanje več obratov/en obrat
Diagnostične funkcije	alarmi; opozorila; status; serijska številka kodirnika
Naslavljanje	stikalo za izbiro naslova; 0...126



Absolutni kodirnik z več obrati z votlo cevko

RM-0025-E24/E-U

Vmesniki		
Komunikacijski vmesnik		PROFIBUS DP
PROFIBUS DP		
Standardni prenos		DPV2
Pogoji okolja		
Temperatura okolice	[°C]	-40...85
Maks. dopustna relativna vlažnost zraka	[%]	98
Zaščita		IP 67; (na ohišju: IP 67; na gredi: IP 67)
Dovoljenja/preverjanja		
Odpornost na šoke		100 g (6 ms)
Odpornost proti vibracijam		10 g (10...2000 Hz)
MTTF	[Let]	13,5
Mehanski podatki		
Teža	[g]	648
Mere	[mm]	Ø 58,5 / L = 99
Materiali		aluminij; vpenjalni obroč: medenina
Maks. obrat, mehanski	[U/min]	12000
Zasnova tulca		enostransko odprta votla gred
Premer cevke	[mm]	12
Material cevke		jeklo (1.4104)
Maks. osna obremenitev cevke (na koncu cevke)	[N]	40
Maks. radialna obremenitev cevke (na koncu cevke)	[N]	110
Pritrdilna prirobnica		Sklop statorja
Električni priključek		
Pritrdilna letev v priključnem prostoru:		