


## Absolutni kodirnik z več obrati s trdno cevko

RMS0025-C24/E

Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos

Alternativni izdelki: RM7011

Pri izboru alternativnega izdelka in pribora upoštevajte morebitno odstopanje tehničnih podatkov!



1 M4 globina 5 mm



### Značilnosti izdelka

|                        |                                  |
|------------------------|----------------------------------|
| Ločljivost             | 8192 koraki; 4096 obrati; 25 Bit |
| Komunikacijski vmesnik | CAN                              |
| Zasnova tulca          | trdna cev                        |
| Premer cevke [mm]      | 6                                |

### Območje uporabe

|                   |            |
|-------------------|------------|
| Princip delovanja | absolutno  |
| Vrsta obrata      | večobratno |

### Električni podatki

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| Obratovalna napetost [V]         | 9...36 DC |
| Poraba toka [mA]                 | < 250     |
| Zaščita pred obratno polarnostjo | da        |

### Izhodi

|                             |         |
|-----------------------------|---------|
| Zaščita pred kratkim stikom | da      |
| Koda                        | binarno |

### Območje merjenja/nastavitve

|            |                                  |
|------------|----------------------------------|
| Ločljivost | 8192 koraki; 4096 obrati; 25 Bit |
|------------|----------------------------------|



## Absolutni kodirnik z več obrati s trdno cevko

RMS0025-C24/E

| Natančnost / odstopanja                                                                   |                                                                                        |                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Natančnost                                                                                | ± 1 LSB                                                                                |                     |
| Programska oprema/programiranje                                                           |                                                                                        |                     |
| Možnosti parametriranja                                                                   | parameter vodila CAN; razvrstitev; prednastavljeno; Baudna hitrost; Smer vitja; Naslov |                     |
| Naslavljanje                                                                              | stikalo za izbiro naslova; Programska oprema                                           |                     |
| Vmesniki                                                                                  |                                                                                        |                     |
| Komunikacijski vmesnik                                                                    | CAN                                                                                    |                     |
| CAN                                                                                       |                                                                                        |                     |
| Zapisnik                                                                                  | CANopen; DSP - 406                                                                     |                     |
| Pogoji okolja                                                                             |                                                                                        |                     |
| Temperatura okolice                                                                       | [°C]                                                                                   | -40...70            |
| Zaščita                                                                                   | IP 66; (na ohišju: IP 67; na gredi: IP 67)                                             |                     |
| Dovoljenja/preverjanja                                                                    |                                                                                        |                     |
| Odpornost na šoke                                                                         |                                                                                        | 100 g (6 ms)        |
| Odpornost proti vibracijam                                                                |                                                                                        | 10 g (55...2000 Hz) |
| Mehanski podatki                                                                          |                                                                                        |                     |
| Teža                                                                                      | [g]                                                                                    | 663,6               |
| Mere                                                                                      | [mm]                                                                                   | Ø 58 / L = 90,5     |
| Materiali                                                                                 | aluminij                                                                               |                     |
| Maks. obrat, mehanski                                                                     | [U/min]                                                                                | 6000                |
| Maks. začetni vrtilni moment                                                              | [Nm]                                                                                   | 1                   |
| Referenčni temperaturni vrtilni moment                                                    | [°C]                                                                                   | 20                  |
| Zasnova tulca                                                                             | trdna cev                                                                              |                     |
| Premer cevke                                                                              | [mm]                                                                                   | 6                   |
| Material cevke                                                                            | jeklo (1.4104)                                                                         |                     |
| Maks. osna obremenitev cevke (na koncu cevke)                                             | [N]                                                                                    | 10                  |
| Maks. radialna obremenitev cevke (na koncu cevke)                                         | [N]                                                                                    | 20                  |
| Pritrdilna prirobnica                                                                     | Sinhrona prirobnica                                                                    |                     |
| Električni priključek                                                                     |                                                                                        |                     |
| Pritrdilna letev v priključnem prostoru: ; Največja dolžina kabla: 25 m; 100 m (500 kb/s) |                                                                                        |                     |