



Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos

No scale drawing available



Značilnosti izdelka

Ločljivost	8192 koraki; 13 Bit
Komunikacijski vmesnik	vodilo fieldbus prek prehoda
Zasnova tulca	trdna cev
Premer cevke [mm]	10

Električni podatki

Toleranca obratovalne napetosti [%]	10
Obratovalna napetost [V]	5 DC; (iz gateway-a)
Poraba toka [mA]	< 150
Maks. obrat, električni [U/min]	6000

Izhodi

Koda	binarni kod
Kodni signal	Vhod podatkov; TTL-združljivi signali; Takt in takt (obr.) iz gonilnikov v RS 485; izpis podatkov; sinhrono serijsko; TTL-združljivi signali podatki in podatki (obr.); inkrementni signali; 2 sinusoidna inkrementalna signala (A in B); fazno zamaknjeno za 90°; 1 Vss 512 signalna obdobja na obrat

Območje merjenja/nastavitve

Ločljivost	8192 koraki; 13 Bit
------------	---------------------

Vmesniki

Komunikacijski vmesnik	vodilo fieldbus prek prehoda
------------------------	------------------------------

Pogoji okolja

Temperatura okolice [°C]	-20...100
Skladiščna temperatura [°C]	-30...100



Absolutni kodirnik z enojnim obratom s trdno cevko

RN-8192-E05/R1B

Zaščita	IP 64
---------	-------

Dovoljenja/preverjanja

Odpornost na šoke	100 g (6 ms)
Odpornost proti vibracijam	10 g (55...2000 Hz)


Mehanski podatki

Materiali	aluminij
Maks. obrat, mehanski [U/min]	12000
Maks. začetni vrtilni moment [Nm]	1
Referenčni temperaturni vrtilni moment [°C]	20
Zasnova tulca	trdna cev
Premer cevke [mm]	10
Material cevke	jeklo (1.4104)
Maks. osna obremenitev cevke (na koncu cevke) [N]	10
Maks. radialna obremenitev cevke (na koncu cevke) [N]	20

Električni priključek

Kabel: 1 m, PUR; Največja dolžina kabla: 150 m; radialno

Spojnik: 1 x M23; Največja dolžina kabla: 150 m



1	+5V senzor
2	n.c.
3	n.c.
4	0V senzor
5	n.c.
6	n.c.
7	+5V Up
8	takt
9	takt obrnjeni
10	0V Un
11	zaslon
12	B (+)
13	B (-)
14	podatki
15	A (+)
16	A (-)
17	podatki obrnjeni