


Absolutni kodirnik z enojnim obratom s trdno cevko

RMK0013-E24/E



Značilnosti izdelka

Ločljivost	8192 koraki; 13 Bit
Komunikacijski vmesnik	PROFIBUS DP
Zasnova tulca	trdna cev
Premer cevke [mm]	10

Območje uporabe

Princip delovanja	absolutno
Vrsta obrata	enojni obrat

Električni podatki

Obratovalna napetost [V]	10...30 DC
Poraba toka [mA]	100; ((24 V))
Zaščita pred obratno polarnostjo	da

Izhodi

Koda	binarno
------	---------

Območje merjenja/nastavitve

Ločljivost	8192 koraki; 13 Bit
------------	---------------------

Programska oprema/programiranje

Možnosti parametriranja	smer štetja vrednosti kod; Ločljivost; ničelna točka; mejna stikala HI in LO; detektor gibanja; ločevanje več obratov/en obrat
-------------------------	--



Absolutni kodirnik z enojnim obratom s trdno cevko

RMK0013-E24/E

Diagnostične funkcije	alarmi; opozorila; status; serijska številka kodirnika	
Naslavljanje	stikalo za izbiro naslova; 0...126	
Vmesniki		
Komunikacijski vmesnik	PROFIBUS DP	
PROFIBUS DP		
Standardni prenos	DPV2	
Pogoji okolja		
Temperatura okolice	[°C]	-40...85
Maks. dopustna relativna vlažnost zraka	[%]	98
Zaščita	IP 67; (na ohišju: IP 67; na gredi: IP 67)	
Dovoljenja/preverjanja		
Odpornost na šoke		100 g (6 ms)
Odpornost proti vibracijam		10 g (10...2000 Hz)
MTTF	[Let]	13
Mehanski podatki		
Teža	[g]	553,5
Mere	[mm]	Ø 58 / L = 99
Materiali	aluminij	
Maks. obrat, mehanski	[U/min]	12000
Zasnova tulca	trdna cev	
Premer cevke	[mm]	10
Material cevke	jeklo (1.4104)	
Maks. osna obremenitev cevke (na koncu cevke)	[N]	40
Maks. radialna obremenitev cevke (na koncu cevke)	[N]	110
Pritrdilna prirobnica	Vpenjalna prirobnica	
Električni priključek		
Pritrdilna letev v priključnem prostoru:		