


Rotacijski dajalnik polne gredi

RS-0500-I24/NB

Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos



- 1 položaj referenčne oznake
2 M3 globina 10 mm



Značilnosti izdelka

Ločljivost	500 ločljivost
Zasnova tulca	trdna cev
Premer cevke [mm]	6

Električni podatki

Obratovalna napetost [V]	10...30 DC
Poraba toka [mA]	150

Izhodi

Električna izvedba	HTL
Obremenljivost toka po izhodu [mA]	50
Preklopna frekvenca [kHz]	50
Vrsta zaščite pred kratkim stikom	< 60 s
Fazni premik A in B [°]	90

Območje merjenja/nastavitve

Ločljivost	500 ločljivost
------------	----------------

Pogoji okolja

Temperatura okolice [°C]	-20...70
Skladiščna temperatura [°C]	-30...80
Maks. dopustna relativna vlažnost zraka [%]	98



Rotacijski dajalnik polne gredi

RS-0500-I24/NB

Zaščita	IP 64
---------	-------

Dovoljenja/preverjanja

Odpornost na šoke	30 g (6 ms)
Odpornost proti vibracijam	10 g (55...2000 Hz)

Mehanski podatki

Mere [mm]	Ø 40 / L = 83
Materiali	aluminij
Maks. obrat, mehanski [U/min]	10000
Maks. začetni vrtilni moment [Nm]	1
Referenčni temperaturni vrtilni moment [°C]	20
Zasnova tulca	trdna cev
Premmer cevke [mm]	6
Material cevke	nerjaveče jeklo
Maks. osna obremenitev cevke (na koncu cevke) [N]	20
Maks. radialna obremenitev cevke (na koncu cevke) [N]	20


Električni priključek

Kabel: 0,4 m; radialno

belo	A
zeleno	B
rumeno	0-indeks
rjavo	10...30V (Up)
sivo	0V (Un)
zaslon	ohišje

diagrami in grafikoni

Impulzni diagram



Izhod A

Izhod B

0-indeks