


Pretočni senzor

SAM16BBD1OOG/W/US-100

Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos



- 1 O-obroč
2 tlačno tesnilo



Značilnosti izdelka

Procesni priključek	M16 x 1,5
---------------------	-----------

Območje uporabe

Izvedba	za cevi DN 25
Mediji	voda
Temperatura medija [°C]	0...80
Tlačna trdnost [bar]	30

Električni podatki

Obratovalna napetost [V]	20...28 DC
Poraba toka [mA]	< 80
Zakasnitveni čas pripravljenosti [s]	15; (optično signalizirano)

Izhodi

Izhodni signal	analogni signal
Analogni izhod toka [mA]	4...20; (linearizirano)
Maks. obremenitev [Ω]	500
Analogni izhod napetosti [V]	; (linearizirano)
Zaščita pred kratkim stikom	ne


Območje merjenja/nastavitve

Območje pretoka [cm/s]	50...250
------------------------	----------



Pretočni senzor

SAM16BBD1OOG/W/US-100


Natančnost / odstopanja		
Opomba o ponovljivosti		7 (v < 150 cm/s), 3 (v < 50 cm/s)
Temperaturni gradient	[K/min]	200
Merilna napaka	[% od končne vrednosti]	max. ± 10 (< 200 cm/s)
Odzivni časi		
Vklopni čas	[s]	5; (10%...90%)
Pogoji okolja		
Temperatura okolice	[°C]	-20...60
Zaščita		IP 67
Mehanski podatki		
Mere	[mm]	M16 x 1,5
Oznaka navoja		M16 x 1,5
Materiali		PBT-GF20
Material v stiku z medijem		nerjavno jeklo (1.4404 / 316L); nerjavno jeklo (1.4571/316Ti); O-obroč: NBR 70 Shore A
Procesni priključek		M16 x 1,5
Prikazi/upravljalni elementi		
Prikaz	funkcija	10 x LED, zeleno Ločljivost 10 % končne vrednosti
Opombe		
Embalažna enota		1 Kosov
Električni priključek		
Spojnik: 1 x M12; kodiranje: A		
		



Pretočni senzor

SAM16BBD1OOG/W/US-100

Priključek



BN =	Barva žil :
BU =	rjavo
BK =	modro
WH =	črn
	belo