


SD8500



Merilnik stisnjenega zraka

SDR11DGXFRKG/US-100



Značilnosti izdelka			
Število vhodov in izhodov	Število digitalnih izhodov: 2; Število analognih izhodov: 1		
Merilno območje	14...3750 l/min	0,4...103,7 m/s	0,8...225 m³/h
Procesni priključek	povezava z navojem R 1 DN25		
Območje uporabe			
Uporaba	za industrijsko uporabo		
Mediji	Stisnjen zrak		
Temperatura medija [°C]	-10...60		
Min. porušitveni tlak [bar]	64		
Min. porušitveni tlak [MPa]	6,4		
Tlačna trdnost [bar]	16		
Tlačna trdnost [MPa]	1,6		
MAWP (za uporabo skladno s CRN) [bar]	10,5		



Merilnik stisnjenega zraka

SDR11DGXFRKG/US-100

Električni podatki			
Obratovalna napetost	[V]	18...30 DC; (skladno s SELV/PELV)	
Poraba toka	[mA]	< 80	
Zaščitni razred		III	
Zaščita pred obratno polarnostjo		da	
Zakasnitveni čas pripravljenosti	[s]	1	
Vhodi/izhodi			
Število vhodov in izhodov		Število digitalnih izhodov: 2; Število analognih izhodov: 1	
Vhodi			
Vhodi		ponastavitev števca	
Izhodi			
Izhodni signal		preklopni signal; analogni signal; pulzni signal; IO-Link; (možnost konfiguracije)	
Električna izvedba		PNP/NPN	
Število digitalnih izhodov		2	
Funkcija izhoda		vklopni kontakt / izklopni kontakt; (možnost parametriranja)	
Maks. padec napetosti preklopnega izhoda DC	[V]	2,5	
Stopnja trajnega toka preklopnega izhoda DC	[mA]	150; (na izhod)	
Število analognih izhodov		1	
Analogni izhod toka	[mA]	4...20; (prilagodljivo)	
Maks. obremenitev	[Ω]	500	
Impulzni izhod		merilnik porabljene količine	
Zaščita pred kratkim stikom		da	
Vrsta zaščite pred kratkim stikom		impulzno	
Zaščita pred preobremenitvijo		da	
Območje merjenja/nastavitve			
Merilno območje	14...3750 l/min	0,4...103,7 m/s	0,8...225 m³/h
Območje prikaza	0...4500 l/min	0...124,4 m/s	0...270 m³/h
Ločljivost	2 l/min	0,1 m/s	0,1 m³/h
Točka nastavitve SP	32...3749 l/min	0,9...103,7 m/s	1,9...224,9 m³/h
Točka ponastavitve rP	14...3730 l/min	0,4...103,2 m/s	0,8...223,8 m³/h
Analogna začetna točka, ASP	0...3000 l/min	0...83 m/s	0...180 m³/h
Analogna končna točka, AEP	750...3750 l/min	20,7...103,7 m/s	45...225 m³/h
Prekinitev nizkega pretoka LFC	4...40 l/min	0,1...1,1 m/s	0,3...2,4 m³/h
Pomik	1 l/min	0,1 m/s	0,1 m³/h
Nadzor tlaka			
Merilno območje	[bar]	-1...16	
Območje prikaza	[bar]	-1...20	
Ločljivost	[bar]	0,05	
Točka nastavitve SP	[bar]	-0,92...16	
Točka ponastavitve rP	[bar]	-1...15,92	



Merilnik stisnjenega zraka

SDR11DGXFRKG/US-100

Analogna začetna točka	[bar]	-1...12,8
Analogna končna točka	[bar]	2,2...16
V korakih po	[bar]	0,01

Spremljanje kakovosti volumskega pretoka

Merilno območje	0...100000000 m ³	0...353146667,2 scf
Območje prikaza	0...100000000 m ³	0...353146667,2 scf
Točka nastavitve SP	0,001...10000000 m ³	0,05...353146667,2 scf
Vrednost impulza	0,001...10000000 m ³	0,05...353146667,2 scf
V korakih po	0,0001 m ³	0,005 scf
Dolžina impulza	[s]	0,007...2

Nadzor temperature

Merilno območje	-10...60 °C	14...140 °F
Območje prikaza	-24...74 °C	-11,2...165,2 °F
Ločljivost	0,2 °C	0,5 °F
Točka nastavitve SP	-9,7...60 °C	14,6...140 °F
Točka ponastavitve rP	-10...59,7 °C	14...139,4 °F
Analogna začetna točka	-10...46 °C	14...114,8 °F
Analogna končna točka	4...60 °C	39,2...140 °F
V korakih po	0,1 °C	0,1 °F

Natančnost / odstopanja

Temperaturni koeficient	[1/K]	± 0,07 % MW
Natančnost (v merilnem območju)		razred 141: ± (2 % MW + 0,5 % MEW); razred 344: ± (6 % MW + 0,6 % MEW) ; kakovost zraka skladno z ISO 8573-1:2010; pri temperaturi medija 23 °C
Natančnost ponavljanja		± (0,4 % MW + 0,1 % MEW)

Nadzor tlaka

Natančnost ponavljanja	[% od končne vrednosti]	± 0,2
Karakteristike odstopanja	[% od končne vrednosti]	< ± 0,5; (BFSL = Best Fit Straight Line (nastavitev najmanjše vrednosti))
Najvišji TK razpona	[% MEW / 10 K]	± 0,3
Najvišji TK ničelne točke	[% MEW / 10 K]	± 0,1

Nadzor temperature

Natančnost	[K]	± 0,5; (pri pretoku medija v mejah merilnega območja pretoka)
------------	-----	---

Odzivni časi

Vklopni čas	[s]	0,1; (dAP = 0)
Procesna vrednost vlaženja dAP	[s]	0...5

Nadzor tlaka

Vklopni čas	[s]	0,05
-------------	-----	------

Nadzor temperature

Reakcijska dinamika T05 / T09	[s]	T09 = 0,5
-------------------------------	-----	-----------



Merilnik stisnjenega zraka

SDR11DGXFRKG/US-100

Programska oprema/programiranje		
Možnosti parametriranja	histereza/okno; vklopni kontakt / izklopni kontakt; izhodni tok/impulz; zaslon je mogoče zavrteti in izklopiti; Prikazni element; totalizator	
Vmesniki		
Komunikacijski vmesnik	IO-Link	
Vrsta prenosa	COM2 (38,4 kBaud)	
IO-Link - revizija	1.1	
Standard SDCI	IEC 61131-9 CDV	
Profili	Digital Measuring Sensor (0x800A), Identification and Diagnosis (0x4000)	
SIO-način	da	
Potreben razred glavnega vhoda	A	
Analogni procesni podatki	8	
Binarni procesni podatki	2	
Min. čas procesnega cikla [ms]	7,2	
Podprta DeviceID-ji	Način obratovanja	ID naprave
	default	866
Pogoji okolja		
Temperatura okolice [°C]	0...60	
Skladiščna temperatura [°C]	-20...85	
Maks. dopustna relativna vlažnost zraka [%]	90	
Zaščita	IP 65; IP 67	
Dovoljenja/preverjanja		
EMC	DIN EN 60947-5-9	
Odobritev CPA	Številka modela	001TG
	razred natančnosti	-
	največja dovoljena napaka	± 2,5 % FS
	Q (min)	0,8 m³/h
	Q (t)	-
	Q (max)	225 m³/h
Odpornost proti vibracijam	DIN EN 68000-2-6 5 g (10...2000 Hz)	
MTTF [Let]	183	
Odobritev UL	UL odobritev št.	I012
	Številka datoteke UL	E174189
Direktiva o tlačni opremi	Dobra inženirska praksa; mogoča uporaba za stabilne pline skupine tekočin 2	
Mehanski podatki		
Teža [g]	1598,5	
Materiali	PBT+PC-GF30; PPS GF40; nerjavno jeklo (1.4301 / 304); nerjavno jeklo (1.4305 / 303); jeklo (1.5523) pocinkano; medenina (2.0401); FKM	
Material v stiku z medijem	nerjavno jeklo (1.4301 / 304); nerjavno jeklo (1.4305 / 303); FKM; keramika stekleno pasivirano; PPS GF40; Al2O3 (Keramika); akrilat	
Procesni priključek	povezava z navojem R 1 DN25	
Prikazi/upravljalni elementi		
Prikaz		barvni zaslon 1,44", 128 x 128 Točka
		2 x LED, rumeno



Merilnik stisnjenega zraka

SDR11DGXFRKG/US-100


Opombe	
Opombe	MW = izmerjena vrednost
	MEW = Končna vrednost merilnega območja
	Merilna, prikazovalna in nastavitvena območja se nanašajo na standardni volumen toka po DIN ISO 2533.
	Napotke za inštalacijo in delo poiščite v navodilu za uporabo.
Embalažna enota	1 Kosov

Električni priključek

Spojnik: 1 x M12; kodiranje: A



Priključek



OUT1/IO-Link:	preklopni izhod pretok preklopni izhod temperatura preklopni izhod tlak Impulzni izhod merilnik količine izhod signala predizbiralnik
OUT2/InD:	preklopni izhod pretok preklopni izhod temperatura preklopni izhod tlak analogni izhod pretok analogni izhod temperatura analogni izhod tlak izhod signala predizbiralnik Impulzni izhod merilnik količine vhod ponastavitev števca