


Senzor pretoka za priključitev na ocenjevalno enoto

SFR12ABB/US

Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos

Alternativni izdelki: SF6200 + E40160

Pri izboru alternativnega izdelka in pribora upoštevajte morebitno odstopanje tehničnih podatkov!



Značilnosti izdelka

Procesni priključek

G 1/2 zunanji navoj

Območje uporabe

Uporaba

območje visoke temperature

Mediji

Tekočine; Plini

Temperatura medija [°C]

-25...80

Tlačna trdnost [bar]

30

Tekočine

Uporaba

območje visoke temperature

Temperatura medija [°C]

-25...80

Plini

Temperatura medija [°C]

-25...80

Električni podatki

Priključek na nadzorni monitor

VS 0200

Območje merjenja/nastavitve

Tekočine

Nastavitveno območje [cm/s]

3...300

Največja občutljivost [cm/s]

3...60

Plini

Nastavitveno območje [cm/s]

200...2000

Največja občutljivost [cm/s]

200...800




Senzor pretoka za priključitev na ocenjevalno enoto

SFR12ABB/US

Natančnost / odstopanja	
Temperaturni gradient [K/min]	15
Odzivni časi	
Vklopni čas [s]	1...10
Tekočine	
Vklopni čas [s]	1...10
Plini	
Vklopni čas [s]	1...10
Pogoji okolja	
Zaščita	IP 67
Mehanski podatki	
Ohišje	Izvedba navoja
Materiali	nerjavno jeklo (1.4571/316Ti)
Material v stiku z medijem	nerjavno jeklo (1.4571/316Ti)
Procesni priključek	G 1/2 zunanji navoj
Pribor	
V sklopu dobave	tesnila: 2 x AMF 30
Opombe	
Embalažna enota	1 Kosov
Električni priključek	

Spojnik: 1 x M12; kodiranje: A; Največja dolžina kabla: 100 m






Senzor pretoka za priključitev na ocenjevalno enoto

SFR12ABB/US

Priključek



	Barva žil :
BN =	rjavo
BU =	modro
BK =	črn
WH =	belo
GY =	sivo