


Senzor pretoka za priključitev na ocenjevalno enoto

SFG14ZBB/6M



Značilnosti izdelka

Dolžina tipala D	[mm]	42
Procesni priključek		Clamp DN25...DN40 (1...1,5") DIN 32676 (ISO 2852)

Območje uporabe

Uporaba		območje visoke temperature; sterilno področje
Tlačna trdnost	[bar]	30
Tekočine		
Uporaba		območje visoke temperature; sterilno področje
Temperatura medija	[°C]	0...120
Plini		
Temperatura medija	[°C]	0...100

Električni podatki

Priključek na nadzorni monitor		VS3000
--------------------------------	--	--------

Območje merjenja/nastavitve

Dolžina tipala D	[mm]	42
Tekočine		
Nastavitveno območje	[cm/s]	3...300
Največja občutljivost	[cm/s]	3...60
Plini		
Nastavitveno območje	[cm/s]	200...2000
Največja občutljivost	[cm/s]	200...800

Natančnost / odstopanja

Temperaturni gradient	[K/min]	15
-----------------------	---------	----

Odzivni časi


Vklopni čas	[s]	1...10
Tekočine		
Vklopni čas	[s]	1...10



Senzor pretoka za priključitev na ocenjevalno enoto

SFG14ZBB/6M

Plini		
Vklopni čas	[s]	1...10
Pogoji okolja		
Zaščita		IP 67
Dovoljenja/preverjanja		
Odpornost na šoke	DIN IEC 68-2-27	40 g (11 ms)
Odpornost proti vibracijam	DIN IEC 68-2-6	10 g (55...2000 Hz)
MTTF	[Let]	8648
Mehanski podatki		
Teža	[g]	485
Materiali		nerjavno jeklo (1.4571/316Ti)
Material v stiku z medijem		nerjavno jeklo (1.4571/316Ti)
Procesni priključek		Clamp DN25...DN40 (1...1,5") DIN 32676 (ISO 2852)
Opombe		
Opombe		Dovoljenje 3A velja samo pri vgradnji s priključki, ki imajo dovoljenje 3A.
Embalažna enota		1 Kosov
Električni priključek		
Kabel: 6 m, silikon; Največja dolžina kabla: 100 m; 5 x 0,34 mm ²		
Priključek		



	Barva žil :
BN =	rjavo
BU =	modro
BK =	črn
WH =	belo
GY =	sivo