SF0701


Senzor pretoka za priključitev na ocenjevalno enoto

SFM12ABBE1

Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos

Alternativni izdelki: SF121A

Pri izboru alternativnega izdelka in pribora upoštevajte morebitno odstopanje tehničnih podatkov!



Značilnosti izdelka		
Procesni priključek		M12 x 1
Območje uporabe		
Uporaba		Ex okolje cona 1
Temperatura medija	[°C]	-25...80
Tlačna trdnost	[bar]	30
Tekočine		
Uporaba		Ex okolje cona 1
Temperatura medija	[°C]	-25...80
Plini		
Temperatura medija	[°C]	-25...80
Električni podatki		
Priključek na nadzorni monitor		VS 0200 Exi
Območje merjenja/nastavitve		
Tekočine		
Nastavitveno območje	[cm/s]	3...300
Največja občutljivost	[cm/s]	3...60
Plini		
Nastavitveno območje	[cm/s]	200...2000
Največja občutljivost	[cm/s]	200...800
Natančnost / odstopanja		
Temperaturni gradient	[K/min]	15
Odzivni časi		
Vklopni čas	[s]	1...10
Tekočine		
Vklopni čas	[s]	1...10

SF0701


Senzor pretoka za priključitev na ocenjevalno enoto

SFM12ABBE1

Plini		
Vklopni čas	[s]	1...10
Pogoji okolja		
Zaščita		IP 67
Mehanski podatki		
Ohišje		Izvedba navoja
Mere	[mm]	M12 x 1
Oznaka navoja		M12 x 1
Materiali		nerjavno jeklo (1.4571/316Ti)
Material v stiku z medijem		nerjavno jeklo (1.4571/316Ti)
Procesni priključek		M12 x 1
Opombe		
Embalažna enota		1 Kosov
Električni priključek		

Kabel: 2 m, TPE-S; Največja dolžina kabla: 100 m; 5 x 0,34 mm²

Priključek



	Barva žil :
BN =	rjavo
BU =	modro
BK =	črn
WH =	belo
GY =	sivo