


Senzor pretoka za priključitev na ocenjevalno enoto

SFM12ABB

Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos

Alternativni izdelki: SF5350 + E40101

Pri izboru alternativnega izdelka in pribora upoštevajte morebitno odstopanje tehničnih podatkov!



Značilnosti izdelka

Procesni priključek	M12 x 1
---------------------	---------

Območje uporabe

Uporaba	območje visoke temperature
Mediji	Tekočine; Plini
Temperatura medija [°C]	-25...80
Tlačna trdnost [bar]	30

Tekočine

Uporaba	območje visoke temperature
Temperatura medija [°C]	-25...80

Plini

Temperatura medija [°C]	-25...80
-------------------------	----------

Električni podatki

Priključek na nadzorni monitor	VS 0200
--------------------------------	---------

Območje merjenja/nastavitve

Tekočine

Nastavitveno območje [cm/s]	3...300
Največja občutljivost [cm/s]	3...60

Plini

Nastavitveno območje [cm/s]	200...2000
Največja občutljivost [cm/s]	200...800

Natančnost / odstopanja

Temperaturni gradient [K/min]	15
-------------------------------	----

Odzivni časi

Vklopni čas [s]	1...10
-----------------	--------

Tekočine


Vklopni čas [s]	1...10
-----------------	--------



Senzor pretoka za priključitev na ocenjevalno enoto

SFM12ABB

Plini	
Vklopni čas [s]	1...10
Pogoji okolja	
Zaščita	IP 67
Mehanski podatki	
Ohišje	Izvedba navoja
Mere [mm]	M12 x 1
Oznaka navoja	M12 x 1
Materiali	nerjavno jeklo (1.4571/316Ti)
Material v stiku z medijem	nerjavno jeklo (1.4571/316Ti)
Procesni priključek	M12 x 1
Pribor	
V sklopu dobave	tesnila: 2 x AMF 30
Opombe	
Embalažna enota	1 Kosov
Električni priključek	
Kabel: 2 m, PUR; Največja dolžina kabla: 100 m; 5 x 0,34 mm ² , PVC	
Priključek	



	Barva žil :
BN =	rjavo
BU =	modro
BK =	črn
WH =	belo
GY =	sivo