


Senzor pretoka za priključitev na ocenjevalno enoto

SFR14XBK/2G /6M

stara serija izdelkov

Alternativni izdelki: SF323A

Pri izboru alternativnega izdelka in pribora upoštevajte morebitno odstopanje tehničnih podatkov!



1 maks. zatezni moment 8 Nm



Značilnosti izdelka

Dolžina tipala D	[mm]	12
Procesni priključek		G 1/4 zunanji navoj

Območje uporabe

Mediji		Tekočine; agresivni mediji
Temperatura medija	[°C]	5...70
Tlačna trdnost	[bar]	30

Tekočine

Temperatura medija	[°C]	5...70
--------------------	------	--------

Električni podatki

Priključek na nadzorni monitor		VS2000 Exi (PTB 01 ATEX 2075)
--------------------------------	--	-------------------------------

Območje merjenja/nastavitve

Dolžina tipala D	[mm]	12
Tekočine		
Nastavitveno območje	[cm/s]	3...60
Največja občutljivost	[cm/s]	3...40

Natančnost / odstopanja

Temperaturni gradient	[K/min]	7
-----------------------	---------	---

Odzivni časi

Vklopni čas	[s]	2...20
-------------	-----	--------

Tekočine

Vklopni čas	[s]	2...20
-------------	-----	--------

Pogoji okolja

Temperatura okolice	[°C]	-20...70
Zaščita		IP 67



Senzor pretoka za priključitev na ocenjevalno enoto

SFR14XBK/2G /6M


Dovoljenja/preverjanja		
Odobritev	DMT 03 ATEX E091; IECEX BVS 06.0007	
Oznaka ATEX	II 2G Ex ia IIC T4 Gb	
Odpornost na šoke	DIN IEC 68-2-27	40 g (11 ms)
Odpornost proti vibracijam	DIN IEC 68-2-6	10 g (55...2000 Hz)
MTTF [Let]	8648	

Mehanski podatki		
Teža [g]	341,8	
Ohišje	Izvedba navoja	
Materiali	keramika (99,7 % Al ₂ O ₃)	
Material v stiku z medijem	keramika (99,7 % Al ₂ O ₃)	
Procesni priključek	G 1/4 zunanji navoj	
Dolžina inštalacije EL [mm]	27	

Opombe		
Opombe	Načeloma tipski preizkus v skladu 94/9/ES (ATEX) upošteva le pogoje ozračja (0,8...1,1 bara).	
	Za tlake zunaj tega območja mora uporabnik oceniti in odobriti uporabo.	
	Upoštevajte navodila za uporabo in certifikat tipskega preizkusa.	
Embalažna enota	1 Kosov	

Električni priključek		
Kabel: 6 m, TPE-S; Največja dolžina kabla: 100 m; 5 x 0,34 mm ²		

Priključek



	Barva žil :
BN =	rjavo
BU =	modro
BK =	črn
WH =	belo
GY =	sivo