


Senzor pretoka za priključitev na ocenjevalno enoto

SFR12XBK/US-100



1 maks. zatezni moment 30 Nm



Značilnosti izdelka

Dolžina tipala D [mm]	30
Procesni priključek	G 1/2 zunanji navoj

Območje uporabe

Mediji	Tekočine; agresivni mediji
Temperatura medija [°C]	5...70
Tlačna trdnost [bar]	30

Tekočine

Temperatura medija [°C]	5...70
-------------------------	--------

Električni podatki

Priključek na nadzorni monitor	VS3000
--------------------------------	--------

Območje merjenja/nastavitve

Dolžina tipala D [mm]	30
Tekočine	
Nastavitveno območje [cm/s]	3...60
Največja občutljivost [cm/s]	3...40

Natančnost / odstopanja

Temperaturni gradient [K/min]	7
-------------------------------	---

Odzivni časi

Vklopni čas [s]	2...20
Tekočine	
Vklopni čas [s]	2...20

Pogoji okolja

Zaščita	IP 67
---------	-------

Dovoljenja/preverjanja

Odpornost na šoke	DIN IEC 68-2-27	40 g (11 ms)
Odpornost proti vibracijam	DIN IEC 68-2-6	10 g (55...2000 Hz)
MTTF [Let]	8213	



Senzor pretoka za priključitev na ocenjevalno enoto

SFR12XBK/US-100

Mehanski podatki

Teža	[g]	55
Ohišje		Izvedba navoja
Materiali		keramika (99,7 % Al ₂ O ₃)
Material v stiku z medijem		keramika (99,7 % Al ₂ O ₃)
Procesni priključek		G 1/2 zunanji navoj
Dolžina inštalacije EL	[mm]	45

Pribor


V sklopu dobave	tesnila: 1, PTFE
-----------------	------------------

Opombe


Opombe	Za tesnjenje uporabite vključeno PTFE tesnilo.
Embalažna enota	1 Kosov

Električni priključek

Spojnik: 1 x M12; kodiranje: A; Največja dolžina kabla: 100 m



Priključek



	Barva žil :
BN =	rjavo
BU =	modro
BK =	črn
WH =	belo
GY =	sivo