


Senzor pretoka za priključitev na ocenjevalno enoto

SFN12AAC

Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos

Alternativni izdelki: SF5800 + E40127

Pri izboru alternativnega izdelka in pribora upoštevajte morebitno odstopanje tehničnih podatkov!



Značilnosti izdelka

Procesni priključek	1/2" NPT
---------------------	----------

Območje uporabe

Mediji	Tekočine; agresivni mediji
Temperatura medija [°C]	-25...80
Tlačna trdnost [bar]	5

Tekočine

Temperatura medija [°C]	-25...80
-------------------------	----------

Električni podatki

Priključek na nadzorni monitor	VS 0200
--------------------------------	---------

Območje merjenja/nastavitve

Tekočine

Nastavitveno območje [cm/s]	0...60
Največja občutljivost [cm/s]	0...20

Natančnost / odstopanja

Temperaturni gradient [K/min]	15
-------------------------------	----

Odzivni časi

Vklopni čas [s]	2...20
-----------------	--------

Tekočine


Vklopni čas [s]	2...20
-----------------	--------



Senzor pretoka za priključitev na ocenjevalno enoto

SFN12AAC

Pogoji okolja	
Zaščita	IP 67
Mehanski podatki	
Ohišje	Izvedba navoja
Materiali	PTFE
Material v stiku z medijem	PTFE
Procesni priključek	1/2" NPT
Opombe	
Embalažna enota	1 Kosov
Električni priključek	
Kabel: 6 m, PUR; Največja dolžina kabla: 100 m; 5 x 0,34 mm ²	
Priključek	



	Barva žil :
BN =	rjavo
BU =	modro
BK =	črn
WH =	belo
GY =	sivo