


Senzor pretoka za priključitev na ocenjevalno enoto

SFN12XBK/US

Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos



Značilnosti izdelka

Procesni priključek	1/2" NPT
---------------------	----------

Območje uporabe

Mediji	Tekočine; agresivni mediji
Tlačna trdnost [bar]	30

Tekočine

Temperatura medija [°C]	5...70
-------------------------	--------

Električni podatki

Priključek na nadzorni monitor	VS 0200
--------------------------------	---------

Območje merjenja/nastavitve

Tekočine

Nastavitveno območje [cm/s]	0...60
Največja občutljivost [cm/s]	3...40

Natančnost / odstopanja

Temperaturni gradient [K/min]	7
-------------------------------	---

Odzivni časi

Vklopni čas [s]	2...20
-----------------	--------

Tekočine

Vklopni čas [s]	2...20
-----------------	--------

Pogoji okolja

Zaščita	IP 67
---------	-------

Dovoljenja/preverjanja

Odpornost na šoke	DIN IEC 68-2-27	40 g (11 ms)
-------------------	-----------------	--------------



Senzor pretoka za priključitev na ocenjevalno enoto

SFN12XBK/US

Odpornost proti vibracijam	DIN IEC 68-2-6	10 g (55...2000 Hz)
----------------------------	----------------	---------------------

Mehanski podatki

Ohišje	Izvedba navoja
Materiali	keramika (99,9 % Al ₂ O ₃)
Material v stiku z medijem	keramika (99,9 % Al ₂ O ₃)
Procesni priključek	1/2" NPT

Pribor


V sklopu dobave	tesnila: 1, PTFE
-----------------	------------------

Opombe


Opombe	Za tesnjenje uporabite vključeno PTFE tesnilo.
Embalažna enota	1 Kosov

Električni priključek

Spojnik: 1 x M12; kodiranje: A; Največja dolžina kabla: 100 m



Priključek



	Barva žil :
BN =	rjavo
BU =	modro
BK =	črn
WH =	belo
GY =	sivo