


Senzor pretoka za priključitev na ocenjevalno enoto

SFN12ABA/US-100/CSA

Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos



Značilnosti izdelka

Procesni priključek	1/2" NPT
---------------------	----------

Območje uporabe

Uporaba	območje visoke temperature
Mediji	Tekočine; Plini
Temperatura medija [°C]	-25...80
Tlačna trdnost [bar]	30

Tekočine

Uporaba	območje visoke temperature
Temperatura medija [°C]	-25...80

Plini

Temperatura medija [°C]	-25...80
-------------------------	----------

Električni podatki

Priključek na nadzorni monitor	VS 0200
--------------------------------	---------

Območje merjenja/nastavitve

Tekočine

Nastavitveno območje [cm/s]	3...300
Največja občutljivost [cm/s]	3...60

Plini

Nastavitveno območje [cm/s]	200...2000
Največja občutljivost [cm/s]	200...800




Senzor pretoka za priključitev na ocenjevalno enoto


SFN12ABA/US-100/CSA

Natančnost / odstopanja		
Temperaturni gradient	[K/min]	15
Odzivni časi		
Vklopni čas	[s]	1...10
Tekočine		
Vklopni čas	[s]	1...10
Plini		
Vklopni čas	[s]	1...10
Pogoji okolja		
Zaščita		IP 67
Mehanski podatki		
Ohišje		Izvedba navoja
Materiali		nerjavno jeklo (1.4305 / 303)
Material v stiku z medijem		nerjavno jeklo (1.4305 / 303)
Procesni priključek		1/2" NPT
Opombe		
Embalažna enota		1 Kosov
Električni priključek		

Spojnik: 1 x M12; kodiranje: A; Največja dolžina kabla: 100 m



Priključek



Barva žil :

BN = rjavo

BU = modro

BK = črn

WH = belo

GY = sivo