


Senzor pretoka za priključitev na ocenjevalno enoto

SFM12ABH/6M/PH

Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos



Značilnosti izdelka

Procesni priključek	M12 x 1
---------------------	---------

Območje uporabe

Mediji	Tekočine; Plini; agresivni mediji
Temperatura medija [°C]	-25...80
Tlačna trdnost [bar]	30

Tekočine

Temperatura medija [°C]	-25...80
-------------------------	----------

Plini

Temperatura medija [°C]	-25...80
-------------------------	----------

Električni podatki

Priključek na nadzorni monitor	VS 0200
--------------------------------	---------

Območje merjenja/nastavitve

Tekočine

Nastavitveno območje [cm/s]	3...300
Največja občutljivost [cm/s]	3...60

Plini

Nastavitveno območje [cm/s]	200...2000
-----------------------------	------------

Natančnost / odstopanja

Temperaturni gradient [K/min]	15
-------------------------------	----

Odzivni časi

Vklopni čas [s]	1...10
-----------------	--------

Tekočine

Vklopni čas [s]	1...10
-----------------	--------

Plini

Vklopni čas [s]	1...10
-----------------	--------

Pogoji okolja

Zaščita	IP 67
---------	-------

Mehanski podatki

Ohišje	Izvedba navoja
--------	----------------



Senzor pretoka za priključitev na ocenjevalno enoto

SFM12ABH/6M/PH

Mere	[mm]	M12 x 1
Oznaka navoja		M12 x 1
Materiali		Hastelloy C-4 (2.4610)
Material v stiku z medijem		Hastelloy C-4 (2.4610)
Procesni priključek		M12 x 1

Pribor

V sklopu dobave tesnila: 2 x AMF 30


Opombe

Embalážna enota 1 Kosov

Električni priključek

Kabel: 6 m, PUR; Največja dolžina kabla: 100 m; 5 x 0,34 mm²

Priključek



Barva žil :

BN = rjavo

BU = modro

BK = črn

WH = belo

GY = sivo