


Senzor pretoka za priključitev na ocenjevalno enoto

SFN12ABBE1/6M

Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos



Značilnosti izdelka

Dolžina tipala D	[mm]	15
Procesni priključek		1/2" NPT

Območje uporabe

Uporaba		CLASS I, DIV. 1, GROUPS A, B, C and D CLASS II / III, DIV. 1, GROUPS E, F and G
Temperatura medija	[°C]	-25...100
Tlačna trdnost	[bar]	30

Tekočine

Uporaba		CLASS I, DIV. 1, GROUPS A, B, C and D CLASS II / III, DIV. 1, GROUPS E, F and G
Temperatura medija	[°C]	-25...100

Plini

Temperatura medija	[°C]	-25...100
--------------------	------	-----------

Električni podatki

Priključek na nadzorni monitor		VS3000
--------------------------------	--	--------

Območje merjenja/nastavitve

Dolžina tipala D	[mm]	15
------------------	------	----

Tekočine

Nastavitveno območje	[cm/s]	3...300
Največja občutljivost	[cm/s]	3...60

Plini


Nastavitveno območje	[cm/s]	200...2000
----------------------	--------	------------



Senzor pretoka za priključitev na ocenjevalno enoto

SFN12ABBE1/6M

Največja občutljivost	[cm/s]	200...800
Natančnost / odstopanja		
Temperaturni gradient	[K/min]	15
Odzivni časi		
Vklopni čas	[s]	1...10
Tekočine		
Vklopni čas	[s]	1...10
Plini		
Vklopni čas	[s]	1...10
Pogoji okolja		
Zaščita		IP 67
Dovoljenja/preverjanja		
Odpornost na šoke	DIN IEC 68-2-27	40 g (11 ms)
Odpornost proti vibracijam	DIN IEC 68-2-6	10 g (55...2000 Hz)
Mehanski podatki		
Teža	[g]	559,5
Ohišje		Izvedba navoja
Materiali		nerjavno jeklo (1.4571/316Ti)
Material v stiku z medijem		nerjavno jeklo (1.4571/316Ti)
Procesni priključek		1/2" NPT
Dolžina inštalacije EL	[mm]	45
Opombe		
Embalažna enota		1 Kosov
Električni priključek		
Kabel: 6 m, silikon; Največja dolžina kabla: 100 m; 5 x 0,34 mm ²		
Priključek		



	Barva žil :
BN =	rjavo
BU =	modro
BK =	črn
WH =	belo
GY =	sivo