


Senzor pretoka za priključitev na ocenjevalno enoto

SFR12ABH

Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos



Značilnosti izdelka

Procesni priključek	G 1/2 zunanji navoj
---------------------	---------------------

Območje uporabe

Uporaba	območje visoke temperature
Mediji	Tekočine; Plini
Temperatura medija [°C]	-25...80
Tlačna trdnost [bar]	30

Tekočine

Uporaba	območje visoke temperature
Temperatura medija [°C]	-25...80

Plini

Temperatura medija [°C]	-25...80
-------------------------	----------

Električni podatki

Priključek na nadzorni monitor	VS 0200
--------------------------------	---------

Območje merjenja/nastavitve

Tekočine

Nastavitveno območje [cm/s]	3...300
Največja občutljivost [cm/s]	3...60

Plini

Nastavitveno območje [cm/s]	100...2000
Največja občutljivost [cm/s]	100...800

Natančnost / odstopanja


Temperaturni gradient [K/min]	15
-------------------------------	----



Senzor pretoka za priključitev na ocenjevalno enoto

SFR12ABH

Odzivni časi	
Vklopni čas [s]	2...10
Tekočine	
Vklopni čas [s]	2...10
Plini	
Vklopni čas [s]	2...10
Pogoji okolja	
Zaščita	IP 67
Mehanski podatki	
Ohišje	Izvedba navoja
Materiali	Hastelloy C-22 (2.4602)
Material v stiku z medijem	Hastelloy C-22 (2.4602)
Procesni priključek	G 1/2 zunanji navoj
Pribor	
V sklopu dobave	tesnila: 2 x AMF 30
Opombe	
Embalažna enota	1 Kosov
Električni priključek	
Kabel: 2 m, PUR; Največja dolžina kabla: 100 m; 5 x 0,34 mm ²	
Priključek	



	Barva žil :
BK =	črn
BN =	rjavo
BU =	modro
WH =	belo
GY =	sivo