


Senzor pretoka za priključitev na ocenjevalno enoto

SFR12ABBE0/20M

Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos



Značilnosti izdelka

Procesni priključek	G 1/2 zunanji navoj
---------------------	---------------------

Območje uporabe

Uporaba	Ex okolje cona 0
Temperatura medija [°C]	-20...60
Tlačna trdnost [bar]	30

Tekočine

Uporaba	Ex okolje cona 0
Temperatura medija [°C]	-20...60

Plini

Temperatura medija [°C]	-20...60
-------------------------	----------

Električni podatki

Priključek na nadzorni monitor	VS 0200 Exi
--------------------------------	-------------

Območje merjenja/nastavitve

Tekočine

Nastavitveno območje [cm/s]	3...300
Največja občutljivost [cm/s]	3...60

Plini

Nastavitveno območje [cm/s]	200...2000
Največja občutljivost [cm/s]	200...800

Natančnost / odstopanja

Temperaturni gradient [K/min]	15
-------------------------------	----

Odzivni časi

Vklopni čas [s]	1...10
-----------------	--------

Tekočine

Vklopni čas [s]	1...10
-----------------	--------

Plini

Vklopni čas [s]	1...10
-----------------	--------

Pogoji okolja

Zaščita	IP 67
---------	-------



Senzor pretoka za priključitev na ocenjevalno enoto

SFR12ABBE0/20M

Mehanski podatki

Ohišje	Izvedba navoja
Materiali	nerjavno jeklo (1.4571/316Ti)
Material v stiku z medijem	nerjavno jeklo (1.4571/316Ti)
Procesni priključek	G 1/2 zunanji navoj


Opombe

Embalážna enota	1 Kosov
-----------------	---------

Električni priključek

Kabel: 20 m, TPE-S; Največja dolžina kabla: 100 m; 5 x 0,34 mm²

Priključek



	Barva žil :
BN =	rjavo
BU =	modro
BK =	črn
WH =	belo
GY =	sivo